

## HDC 16B TOS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



当社のプラスチック製フランジ取り付け型ハウジングは、ケーブルグランドおよびネジロックを内蔵しています。これらはパネル壁に直接シールされているため、取り付け型ハウジングなしで使用できます。ハウジングは軽量で、汚れ、水、振動から最適に保護されています。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 6, 保護度合い: IP66 (電源接続時), IP67 (電源接続時), 上部ケーブル導入口, ねじ, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
注文番号	<a href="#">2716730000</a>
種別	HDC 16B TOS 1M40 WMP
GTIN (EAN)	4050118803600
数量	1 Stück

作成日 2024/07/24 11:50:29 CEST

## HDC 16B TOS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	140 mm	高さ (インチ)	5.512 inch
正味重量	170 g		

## ケーブルグランドWMP

ケーブル直径、最小	19 mm	ケーブル直径、最大	28 mm
AF サイズ	36 mm	ケーブル取り入れ口サイズ	M 40

## バージョン

BG	6	Moduplug®に最適	はい
ケーブルグランド数	1	ケーブル取り入れ口サイズ	M 40
ケーブル導入口	ケーブルグランド付き	サイズ	6
シーリング	NBR	ハウジング設計	上部ケーブル導入口
ロックシステム設計	ねじ	上部 / 底部 / 蓋	上部
上部ケーブル取り入れ口数	1	締付けトルク	3 Nm
色 (RAL)	RAL 9011		

## 一般データ

EMC ハウジング	いいえ	UL 94 可燃性等級	V-0
ハウジング主要材質	PA	ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性
保護度合い	IP66 (電源接続時) , IP67 (電源接続時)	締付けトルク	3 Nm

## 寸法

ケーブル導入口	ケーブルグランド付き	ハウジングBの高さ	140 mm
---------	------------	-----------	--------

## 分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>



作成日 2024/07/24 11:50:29 CEST

# HDC 16B TOS 1M40 WMP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面



## HDC 16B TOS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 取り付けブラケット



当社のプラスチック製フランジ取り付け型ハウジングは、ケーブルグランドおよびネジロックを内蔵しています。これらはパネル壁に直接シールされているため、取り付け型ハウジングなしで使用できます。ハウジングは軽量で、汚れ、水、振動から最適に保護されています。

## 一般注文データ

種別	HDC AF SET WM	バージョン
注文番号	<a href="#">2716800000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ:, 保護度合い:
GTIN (EAN)	4050118803679	
数量	1 Stück	
種別	HDC AF WM	バージョン
注文番号	<a href="#">2716790000</a>	HDCエンクロージャ, サイズ:, 保護度合い:
GTIN (EAN)	4050118803662	
数量	20 Stück	