

## ZAP/TW4/4AN BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子に指で触れないようにします。

## 一般注文データ

バージョン	Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁
注文番号	<a href="#">7904220000</a>
種別	ZAP/TW4/4AN BL
GTIN (EAN)	4008190576028
数量	20 Stück

作成日 2024/10/03 23:40:48 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## ZAP/TW4/4AN BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	34.85 mm	奥行き (インチ)	1.372 inch
高さ	94.35 mm	高さ (インチ)	3.715 inch
幅	2 mm	幅 (インチ)	0.079 inch
正味重量	5.4 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50
連続動作温度、最大	120		

## システム仕様

バージョン	エンドおよび中間プレート
-------	--------------

## 寸法

TS 35 オフセット	54.5 mm
-------------	---------

## 材料データ

材質	Wemid	色	青色
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 追加の技術データ

嵌合仕様	いいえ
------	-----

## 分類

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-01
ECLASS 14.0	27-25-03-01		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

作成日 2024/10/03 23:40:48 CEST