

SDIS SLIM 1.0X5.5X125

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900.各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | 取付けツール, 刃幅 (B): 5.5 mm, ブレード長: 125 mm, 刃厚み (A): 1 mm |
| 注文番号 | 2749630000 |
| 種別 | SDIS SLIM 1.0X5.5X125 |
| GTIN (EAN) | 4050118896374 |
| 数量 | 1 Stück |

作成日 2024/07/04 6:40:01 CEST

SDIS SLIM 1.0X5.5X125

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|----------|------------|
| 長さ | 240 mm | 長さ (インチ) | 9.449 inch |
| 正味重量 | 80 g | | |

技術データ

| | | |
|-------|-------|--|
| バージョン | 項目説明 | VDE絶縁ドライバー (すり割りブレード 1.0x5.5x125) , SlimLine |
| | ストレート | |

ねじ締めツール

| | | | |
|---------|------|--------|--------|
| フォーム | マイナス | ブレード長 | 125 mm |
| 刃厚み (A) | 1 mm | 刃幅 (B) | 5.5 mm |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000158 | ETIM 7.0 | EC000158 |
| ETIM 8.0 | EC000158 | ETIM 9.0 | EC000158 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-04-07 | ECLASS 9.1 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-04-07 | ECLASS 11.0 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-04-07 | ECLASS 13.0 | 21-04-04-07 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

ダウンロード

| | |
|------|--|
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
|------|--|