

## KTB GP XX2015 AB S4 3MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

統合、拡張、個別調整：あらゆるアプリケーションに対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。

フランジプレート

2種の薄さのフランジプレートを使用すると、組立前の交換が容易になります

## 一般注文データ

バージョン	Klippon TB (Terminal Box), フランジプレート, 高さ: 73.5 mm, 幅: 117 mm, グランドプレート: 下部, 上部, 材質: ステンレススチール 1.4404 (316L), 電解研磨仕上, 銀色
注文番号	<a href="#">8000112978</a>
種別	KTB GP XX2015 AB S4 3MM
GTIN (EAN)	4099986799202
数量	1 Stück

作成日 2024/10/08 5:02:57 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## KTB GP XX2015 AB S4 3MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	73.5 mm	高さ (インチ)	2.894 inch
幅	117 mm	幅 (インチ)	4.606 inch
正味重量	834 g		

## アクセサリに関する一般情報

材質	ステンレススチール 1.4404 (316L)	素材の厚み	3 mm
表面仕上	電解研磨仕上		

## 一般的な情報

グラウンドプレート	下部, 上部	フランジプレート	はい
材質	ステンレススチール 1.4404 (316L)	積分固定	ねじ止め状態
素材の厚み	3 mm	表面仕上	電解研磨仕上

## 分類

ETIM 6.0	EC000211	ETIM 7.0	EC000211
ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ECLASS 9.0	27-14-24-21	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-14-24-21	ECLASS 11.0	27-14-24-21
ECLASS 12.0	27-14-24-21	ECLASS 13.0	27-14-24-21
ECLASS 14.0	27-14-24-21		

## 承認

認可



ROHS 適合

## ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)