

HDC 16B DMDL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

IP65

The special die-cast alloy and the multi-layered surface sealing provide complete protection for the HDC housings. The cleverly designed interlock system is manufactured from stainless steel. This guarantees a long lifespan with high resistance to corrosion and impact. The housing interlock system provides integrated safety. Our unique, patented spring system provides the housing interlock with a secure grip and prevents accidental opening. The laser marking allows for easy and quick identification. Each housing is permanently labelled with a laser marking so that each product can be quickly designated and positioned. Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X housings - your first choice for industrial housings with IP 65 protection.

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 6, 保護度合い: IP65 (電源接続時), ハウジング上部カバー, エンドロックランプ、下側, 標準
注文番号	2755050000
種別	HDC 16B DMDL 1LB
GTIN (EAN)	4064675000426
数量	1 Stück

HDC 16B DMDL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	18 mm	高さ (インチ)	0.709 inch
幅	43 mm	幅 (インチ)	1.693 inch
正味重量	132 g		

バージョン

BG	6	Moduplug®に最適	はい
クランプのバージョン	終端ロック用クランプ	ケーブル導入口	フード用
サイズ	6	シーリング	NBR
ハウジング設計	ハウジング上部カバー	ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下側
上部 / 底部 / 蓋	カバー	種別	カバー
締付けトルク	1.2 Nm	色 (RAL)	RAL 7035
設計	標準		

一般データ

EMC ハウジング	いいえ	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性	保護度合い	IP65 (電源接続時)
締付けトルク	1.2 Nm	表面仕上	粉体塗装

寸法

ケーブル導入口	フード用	ハウジングBの高さ	18 mm
幅ハウジングC	43 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

物質	アセトン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	掘削油
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル
耐薬品性	耐性
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	耐性
物質	作動油
耐薬品性	耐性
物質	冷却剤
耐薬品性	耐性

作成日 2024/07/07 0:27:32 CEST

HDC 16B DMDL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

物質	石油ベンジン
耐薬品性	耐性
物質	汗
耐薬品性	耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	不安定
物質	オゾン
耐薬品性	不安定

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@59f9bacd de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@24be2e8b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@22c29b8f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@72ad70f7 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@669683bd de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@33893392 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5a1d88f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1c922a04 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4ecbd940 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@342466a8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3fcab503 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@32057af4 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2214a42d

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--