

PC RC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

丸型コネクタ搭載 FieldPower および WIPL ファミリーに
適した保護キャップ

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| | |
| 注文番号 | 2833850000 |
| 種別 | PC RC F |
| GTIN (EAN) | 4064675591412 |

PC RC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 3 g

温度

動作温度 -40 °C...85 °C

一般的な技術データ

ハウジング主要材質 PA 66 保護度合い IP67

一般データ

UL 94 可燃性等級 V-2 保護度合い IP67

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002314 | ETIM 7.0 | EC002314 |
| ETIM 8.0 | EC002314 | ETIM 9.0 | EC002314 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-08 | ECLASS 9.1 | 27-44-02-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-08 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-08 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-08 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-08 |

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

ROHS 適合

ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)

PC RC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

DCコネクタ



DCコネクタ：

DCファミリの丸型コネクタは、コンパクトな形状が特徴です。そのため、幅広い用途および業界で使用できます。コネクタの形状はオスとメスの両方があります。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| 種別 | RC M P2 M20 SP |
| 注文番号 | 2860650000 |
| GTIN (EAN) | 4064675576662 |
| 数量 | |

DCコネクタ



DCコネクタ：

DCファミリの丸型コネクタは、コンパクトな形状が特徴です。そのため、幅広い用途および業界で使用できます。コネクタの形状はオスとメスの両方があります。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| 種別 | RC M P2 SP |
| 注文番号 | 2903190000 |
| GTIN (EAN) | 4099986122369 |
| 数量 | |