

## KTB MOPL 6262 S2N H

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



Abbildung ähnlich

統合、拡張、個別調整：あらゆるアプリケーションに対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーのアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。

## 取り付けプレート

DIN 取り付けレールまたはコンポーネント取り付けプレートに、直接縦方向および横方向に取り付ける、あるいは孔のパターン有無にかかわらず取り付けするプレートです。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | Klippon TB (Terminal Box), 取り付けプレート, 高さ: 565 mm, 幅: 559 mm, 深さ: 12 mm, 材質: ステンレススチール 1.4301 (304), 未処理, 銀色 |
| 注文番号       | <a href="#">8000115908</a>   |
| 種別         | KTB MOPL 6262 S2N H  |
| GTIN (EAN) | 4099986782976  |
| 数量         | 1 Stück  |

作成日 2024/07/12 17:24:49 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## KTB MOPL 6262 S2N H

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|           |          |           |             |
|-----------|----------|-----------|-------------|
| 深さ        | 12 mm    | 奥行き (インチ) | 0.472 inch  |
| 高さ        | 565 mm   | 高さ (インチ)  | 22.244 inch |
| 幅         | 559 mm   | 幅 (インチ)   | 22.008 inch |
| 取付寸法 - 高さ | 267.5 mm | 取付寸法 - 幅  | 264.5 mm    |
| 正味重量      | 4,045 g  |           |             |

## アクセサリに関する一般情報

|          |                           |           |          |
|----------|---------------------------|-----------|----------|
| 取付寸法 - 幅 | 264.5 mm                  | 取付寸法 - 高さ | 267.5 mm |
| 材質       | ステンレススチール<br>1.4301 (304) | 素材の厚み     | 1.5 mm   |
| 表面仕上     | 未処理                       |           |          |

## 一般的な情報

|      |                           |       |        |
|------|---------------------------|-------|--------|
| 材質   | ステンレススチール<br>1.4301 (304) | 素材の厚み | 1.5 mm |
| 表面仕上 | 未処理                       |       |        |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000213    | ETIM 7.0    | EC000213    |
| ETIM 8.0    | EC000213    | ETIM 9.0    | EC000213    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-39 | ECLASS 9.1  | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-39 |

## 環境製品コンプライアンス

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## ダウンロード

|             |  |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | <a href="#">CAD data - STEP</a>          |
| カタログ        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

## KTB MOPL 6262 S2N H

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 取り付けプレート



取り付けプレート (穴あけ加工あり・なし) は、DIN 取り付けレールまたは部品を取り付けプレートに直接、縦および横方向に取り付けるためのものです。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | GFSC M5X10 TX20 SET        | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), 取付けねじ, 高さ: 13.3 mm, 幅: 8.5 mm, 深さ: 8.5 mm, 材質: スチール、亜鉛メッキ、ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化, 銀色 |
| GTIN (EAN) | 4050118063820              |  |
| 数量         | 1 Stück                    |  |

## 取付け備品



## 統合、拡張、個別調整 - すべてのアプリケーションに最適な補完

新型 Klippon® TB エンクロージャーモデルシリーズ用の完全構造化されたシステムアクセサリを使用すると、エンクロージャーを各アプリケーションの特定の要件に容易に対応させられます。

## 取り付け対応ハードウェアキット

ハードウェアキットの取り付けは、ラベルホルダー、ドキュメントホルダー、雨よけの種類を簡単に取り付けるように利用できます。

**ラベル固定セット - SD** は、プラスチック (Trapolite) ID またはタイプラベルを設置するのに必要です。このセットを使用すると、ID またはタイプラベルをエンクロージャーカバーに直接取り付けることができます。この用途のために特別開発されたラベル固定セットです。この固定セットを使用する場合に限り、エンクロージャーに漏電やラベルの損傷が生じないように設定できます。

**総合固定セット - TPSD** は、例として、ラベルホルダー、雨よけカバー、ドキュメントホルダーの安全かつ迅速な取り付けを可能にするために開発されました。この固定セットを使用すれば、回避しない限り、漏電の危険性を最小限に抑えることができます。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | FKSC M6X8 D9/SW3           | バージョン                                      |
| 注文番号       | <a href="#">0642600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 取付けねじ, 材質: スチール |
| GTIN (EAN) | 4008190058258              |  |
| 数量         | 50 Stück                   |  |