

PVHYM-M-XXXX6W+15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Y または X ケーブルは、PV パネル、インバータ、過電圧保護ボックス間の接続など、PV システムの 3 つまたは 4 つの要素を接続するのに使用されます。ケーブルは、さまざまな接続バリエーションで使用できます。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | 太陽光発電, Yコネクタケーブル, 1x WM4 C Female, 2x MC4 Male, 6mm², 1500 V |
| 注文番号 | 2877850000 |
| 種別 | PVHYM-M-XXXX6W+15 |
| GTIN (EAN) | 4064675666417 |
| 数量 | 1 Stück |

作成日 2024/07/04 6:46:57 CEST

PVHYM-M-XXXX6W+15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 85.6 g

PVケーブルハーネス

| | | |
|---------------|---------------------|-------------------|
| PV ケーブルのバージョン | ケーブル側 | 左 |
| | 個数 | 1 |
| | ケーブル長 | 160 mm |
| | ケーブル色 | 黒色 |
| | 使用可能な断面積 | 6 mm ² |
| | インラインヒューズ内蔵 | いいえ |
| | ケーブル終端のバージョン[ブロック内] | コネクタ |
| | コネクタバージョン | WM4 C |
| | プラグイン接点の種別 | メス型 |
| | ケーブル側 | 右 |
| | 個数 | 1 |
| | ケーブル長 | 200 mm |
| | ケーブル色 | 黒色 |
| | 使用可能な断面積 | 6 mm ² |
| | インラインヒューズ内蔵 | いいえ |
| | ケーブル終端のバージョン[ブロック内] | コネクタ |
| | コネクタバージョン | MC 4 |
| | プラグイン接点の種別 | オス型 |
| | ケーブル側 | 右 |
| | 個数 | 2 |
| | ケーブル長 | 200 mm |
| | ケーブル色 | 黒色 |
| | 使用可能な断面積 | 6 mm ² |
| | インラインヒューズ内蔵 | いいえ |
| | ケーブル終端のバージョン[ブロック内] | コネクタ |
| | コネクタバージョン | MC 4 |
| | プラグイン接点の種別 | オス型 |

定格 DC 電圧 1,000 V

導体断面積 6 mm²

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001576 | ETIM 7.0 | EC001576 |
| ETIM 8.0 | EC001576 | ETIM 9.0 | EC001576 |
| ECLASS 9.0 | 27-06-04-02 | ECLASS 9.1 | 27-06-91-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-04-02 | ECLASS 11.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-04-02 | ECLASS 13.0 | 27-06-04-02 |

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

認可



ROHS 適合

作成日 2024/07/04 6:46:57 CEST

PVHYM-M-XXXX6W+15**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

| | |
|--------------|--|
| 承認/証明書/適合証明書 | CE-Declaration_PV_Y-X_Cables |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |

PVHYM-M-XXXX6W+15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



PVHYM-M-XXXX6W+15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

