

## H70,0/32

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



10.0 ~ 185.0 mm (AWG 7 ~ 350 MCM) の導体対応  
錫メッキ銅製  
寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠  
• ポリ袋 パラ詰めて供給

## 一般注文データ

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| バージョン      | ワイヤ終端フェルル, 標準, 32 mm, 32 mm, いいえ |
| 注文番号       | <a href="#">9004240000</a>       |
| 種別         | H70,0/32                         |
| GTIN (EAN) | 4008190131395                    |
| 数量         | 50 Stück                         |
| パッケージ      | 弛緩                               |

作成日 2024/07/04 7:44:39 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

H70,0/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 4.6 g

## 技術データ

| バージョン | 項目説明 |   |
|-------|------|---|
|       | 標準   | プラスチックカラー付きワイヤエンドフェルール,<br>(2)ワイヤエンドフェルール |

## ワイヤエンドフェルール

|                 |         |            |                    |
|-----------------|---------|------------|--------------------|
| L1 (mm)         | 32 mm   | カラー直径 (D2) | 15 mm              |
| 導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 2/0 | 導体断面       | 70 mm <sup>2</sup> |
| 接点面直径 (D1)      | 12.5 mm | 接点面長さ (L2) | 32 mm              |
| 被覆剥き長さ          | 32 mm   |            |                    |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

## 承認

ROHS 適合

## ダウンロード

|             |  |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| エンジニアリングデータ | <a href="#">Zuken E3.S</a>               |
| カタログ        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| ブローシャー      |  |

**H70,0/32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

