

## STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- 長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | ツール, ストリッピングおよび切削工具        |
| 注文番号       | <a href="#">9005000000</a> |
| 種別         | STRIPAX                    |
| GTIN (EAN) | 4008190072506              |
| 数量         | 1 Stück                    |

## STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |          |           |            |
|------|----------|-----------|------------|
| 深さ   | 22 mm    | 奥行き (インチ) | 0.866 inch |
| 高さ   | 99 mm    | 高さ (インチ)  | 3.898 inch |
| 幅    | 190 mm   | 幅 (インチ)   | 7.48 inch  |
| 正味重量 | 174.63 g |           |            |

## 技術データ

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 項目説明 | 10 mm <sup>2</sup> 以下の剥離ツール |
|------|-----------------------------|

## 被覆剥き工具

|               |                           |             |                      |
|---------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| ケーブル仕様        | PVC絶縁を使用したフレキシブルおよびソリッド導体 | 導体断面、最大     | 10 mm <sup>2</sup>   |
| 導体断面、最小       | 0.08 mm <sup>2</sup>      | 導体直径 (切断容量) | 6 mm <sup>2</sup>    |
| 被覆剥き範囲 AWG、最小 | 28 AWG                    | 被覆剥き範囲、最小   | 0.08 mm <sup>2</sup> |
| 被覆剥き範囲 AWG、最大 | 8 AWG                     | 被覆剥き長さ、最大   | 25 mm                |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002109    | ETIM 7.0    | EC002109    |
| ETIM 8.0    | EC002109    | ETIM 9.0    | EC002109    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-37-06 | ECLASS 9.1  | 21-04-37-06 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-37-06 | ECLASS 11.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-37-06 | ECLASS 13.0 | 21-04-37-06 |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

## ダウンロード

|             |   |
|-------------|---|
| エンジニアリングデータ | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| 製品変更通知      | <a href="#">Technische Änderung für Abisolierwerkzeug Stripax</a><br><a href="#">Technical change to stripping tool Stripax</a> |
| ユーザ文書       | <a href="#">Manual</a><br><a href="#">Library and function block – BDAL Stripax all version</a>                                 |
| カタログ        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |
| ブローシャー      |   |

## STRIPAX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

### 使用例



## STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## アクセサリ / 交換部品



- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- 長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン

## 一般注文データ

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| 種別         | ERTE KLBC SPX 10           | バージョン            |
| 注文番号       | <a href="#">2571480000</a> | アクセサリ, 交換用圧着ナックル |
| GTIN (EAN) | 4050118582109              |                  |
| 数量         | 1 Stück                    |                  |
| 種別         | ERTE BAGR AN KP SPX 4      | バージョン            |
| 注文番号       | <a href="#">2905400000</a> | アクセサリ, 交換用圧着ナックル |
| GTIN (EAN) | 4099986551381              |                  |
| 数量         | 1 Stück                    |                  |
| 種別         | ERME 10 <sup>2</sup> SPX 4 | バージョン            |
| 注文番号       | <a href="#">1119030000</a> | アクセサリ, カッターホルダー  |
| GTIN (EAN) | 4032248948420              |                  |
| 数量         | 1 Stück                    |                  |