

CST VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 直径 2.5 ~ 8 mm の同軸ケーブルおよび丸型 (シールド仕様) データケーブル
- 一度の操作による 1 段階、2 段階、3 段階の被覆剥き

一般注文データ

バージョン	ツール, シーストリッパー
注文番号	9005700000
種別	CST VARIO
GTIN (EAN)	4008190206260
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:46:03 CEST

CST VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	26 mm	奥行き (インチ)	1.024 inch
高さ	45 mm	高さ (インチ)	1.772 inch
幅	116 mm	幅 (インチ)	4.567 inch
正味重量	75.88 g		

技術データ

項目説明	同軸ケーブルおよび丸型データライン用被覆ストリッパ
------	---------------------------

被覆剥き工具

ケーブル仕様	同軸データおよび丸型ケーブル	最大導体直径	8 mm
最小導体直径	2.5 mm	被覆剥き長さ、最大	17 mm
被覆剥き長さ、最小	3.2 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

ダウンロード

ユーザ文書	Manual
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

CST VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



CST VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ / 交換部品



- 直径 2.5 ~ 8 mm の同軸ケーブルおよび丸型 (シールド仕様) データケーブル
- 一度の操作による 1 段階、2 段階、3 段階の被覆剥き

一般注文データ

種別	SCHRAUBENDREHER CST	バージョン
注文番号	9005720000	アクセサリ
GTIN (EAN)	4008190206086	
数量	1 Stück	
種別	MESSERHALTER CST VARIO	バージョン
注文番号	9005740000	アクセサリ, カッターホルダー
GTIN (EAN)	4008190206277	
数量	1 Stück	
種別	MESSEREINSATZ CST VARIO	バージョン
注文番号	9005730000	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4008190206093	
数量	1 Stück	