

CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

絶縁コネクタ対応クリンプツール

ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm², 6mm², ダブルクリンプ, 楕円クリンプ
注文番号	9017290000
種別	CTI 6 ZERT
GTIN (EAN)	4008190239084
数量	1 Stück
交換部品	9007180000

作成日 2024/07/04 5:58:44 CEST

CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	250 mm	幅 (インチ)	9.842 inch
正味重量	756 g		

技術データ

バージョン	機械式、交換可能なインサートなし	項目説明	絶縁コネクタ用圧着工具、0.5 ~ 6 mm ²
-------	------------------	------	-------------------------------------

ツールデータクリンピング

クリンブタイプ/プロファイル	ダブルクリンブ, 楕円クリンブ		
圧着ステーション	クリンブ測点番号	1	
	導体断面、最小	0.5 mm ²	
	導体直径、最大	1.5 mm ²	
	導体断面 AWG、最小	20 AWG	
	導体断面 AWG、最大	16 AWG	
	圧着ステーションの色	赤色	
	クリンブ測点番号	2	
	導体断面、最小	1.5 mm ²	
	導体直径、最大	2.5 mm ²	
	導体断面 AWG、最小	16 AWG	
	導体断面 AWG、最大	14 AWG	
	圧着ステーションの色	青色	
	クリンブ測点番号	3	
	導体断面、最小	4 mm ²	
	導体直径、最大	6 mm ²	
	導体断面 AWG、最小	12 AWG	
	導体断面 AWG、最大	10 AWG	
	圧着ステーションの色	黄色	

接点の説明

クリンブ範囲、最大	6 mm ²	クリンブ範囲、最小	0.5 mm ²
導体横断面、最小 AWG	AWG 21	導体直径、最大 AWG	AWG 10
接点タイプ	絶縁コネクタ		

分類

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

重要なメモ

製品情報	固定式導体には適していません。接点部分の絶縁体は円錐状に圧着されています。
------	---------------------------------------

作成日 2024/07/04 5:58:44 CEST

CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード


ユーザ文書	Manual
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面




CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ / 交換部品



絶縁コネクタ対応クリンプツール

ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

種別	ERTE ES CTI 6	バージョン
注文番号	9007180000	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4008190262136	
数量	1 Stück	

CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

交換部品

アクセサリ / 交換部品



絶縁コネクタ対応クリンプツール

ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

種別	ERTE ES CTI 6	バージョン
注文番号	9007180000	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4008190262136	
数量	1 Stück	