

CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- 他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

一般注文データ

バージョン	自動ストリッパーとクリンパー
注文番号	9028540000
種別	CRIMPFIX LS
GTIN (EAN)	4008190942687
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 5:23:58 CEST

CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	330 mm	奥行き (インチ)	12.992 inch
高さ	460 mm	高さ (インチ)	18.11 inch
幅	390 mm	幅 (インチ)	15.354 inch
正味重量	31,000 g		

PW65メンテナンス - 自動被覆剥き/圧着

クリンプ長さ	6/8/10 mm	ドライブ	電空
パルス時間	約1 s	フェール断面積、最大	2.5 mm ²
フェール断面積、最小	0.5 mm ²	ワイヤエンドフェールの長さ	12/14/16 mm
圧縮空気接続	5 ~ 5.5 bar	消耗品	ルーズケーブルラグ
被覆剥き範囲	0.5 ~ 2.5 mm ² (~ AWG 20-14)	電氣的接続	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA

分類

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

重要なメモ

製品情報	旧型バージョン 9022650000 - SOT 1 : 0.5 mm ² ~ 1.5 mm ² 、シリアルナンバー CF L 1789 および CF LS 1475 まで 9022600000 - SOT 2 : 1.5 mm ² ~ 2.5 mm ² 、シリアルナンバー CF L 1789 および CF LS 1475 まで 新型バージョン 1440540000 - SOT 1 : 0.5 mm ² ~ 1.5 mm ² 、シリアルナンバー CF L 1790 および CF LS 1476 より 1440550000 - SOT 2 : 0.5 mm ² ~ 2.5 mm ² 、シリアルナンバー CF L 1790 および CF LS 1476 より
------	--

承認

認可	
ROHS	適合

ダウンロード

ユーザ文書	Manual
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面



CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ / 交換部品



- 自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- 他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

一般注文データ

種別	CRWZG CF LS V2/V3	バージョン
注文番号	1424330000	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118240146	
数量	1 Stück	
種別	SOT 2 CF L/LS V4	バージョン
注文番号	1440550000	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118247619	
数量	1 Stück	
種別	FESA CF L/LS V1	バージョン
注文番号	1454780000	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118260809	
数量	1 Stück	
種別	SCHWINGF.-OBERT./ CFL	バージョン
注文番号	9022660000	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248178940	
数量	1 Stück	
種別	SCHRSA CF L/LS V2	バージョン
注文番号	1454750000	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118260588	
数量	1 Stück	
種別	SCHRSA CF L/LS V1	バージョン
注文番号	1454740000	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118260670	
数量	1 Stück	
種別	AIMESA CF U/LS TIN	バージョン
注文番号	1132150000	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248920082	
数量	1 Stück	
種別	FESA CF L/LS V2	バージョン
注文番号	1454790000	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118260779	
数量	1 Stück	
種別	WTE CF L/LS V2/V3	バージョン
注文番号	1424470000	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118240276	
数量	1 Stück	
種別	SCHWINGF.-OBERT.CF L	バージョン
注文番号	9022650000	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248178926	
数量	1 Stück	

作成日 2024/07/02 5:23:58 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	EXZ-SET CF L/LS V3	バージョン
注文番号	1484880000	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118293883	
数量	1 Stück	
種別	SOT 1 CF L/LS V3	バージョン
注文番号	1440540000	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118247602	
数量	1 Stück	
種別	MAGNETSCHALTER CF L/LS	バージョン
注文番号	1523240000	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118328950	
数量	1 Stück	
種別	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	バージョン
注文番号	1283530000	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118073676	
数量	1 Stück	