

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

クリンプセット

一般注文データ

バージョン	圧着ツール一式、圧着工具: PZ 6/5, 被覆剥き工具: STRIPAX, クリンプ範囲、最小: 0.25, カラーコード: Weidmüller
注文番号	9028740000
種別	CRIMP-SET PZ 6/5
GTIN (EAN)	4032248368846
数量	1 Stück
パッケージ	プラスチック箱

作成日 2024/07/04 6:15:21 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	261 mm	奥行き (インチ)	10.276 inch
高さ	57 mm	高さ (インチ)	2.244 inch
幅	338 mm	幅 (インチ)	13.307 inch
正味重量	1,696.12 g		

技術データ

項目説明	セットには、Weidmüller カラーコードで最大6mm ² 台形インデント、剥離ツ ール、ワイヤーエンドフェ ルールを含みます
------	--

品揃え

AEH数	3,100 pcs.	カラーコード	Weidmüller
クリンプ範囲、最大	6 mm ²	クリンプ範囲、最小	0.25 mm ²
パッケージ	プラスチック箱	圧着工具	PZ 6/5
被覆剥き工具	STRIPAX		

分類

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H2,5/19T GR	バージョン		パッケージ	
注文番号	9021080000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, グレー		弛緩	
GTIN (EAN)	4008190149345				
数量	500 Stück				

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H1,5/14D SW	バージョン		パッケージ	
注文番号	9019120000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色		弛緩	
GTIN (EAN)	4008190153793				
数量	500 Stück				

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- 長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン

一般注文データ

種別	STRIPAX	バージョン
注文番号	9005000000	ツール、ストリッピングおよび切削工具
GTIN (EAN)	4008190072506	
数量	1 Stück	

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H0,5/14D W	バージョン	パッケージ
注文番号	9019010000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色	弛緩
GTIN (EAN)	4008190120931		
数量	500 Stück		

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H4,0/18T OR	バージョン		パッケージ	
注文番号	9021100000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色		弛緩	
GTIN (EAN)	4008190061708				
数量	500 Stück				

6.0mm導体の公称断面積



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H6,0/20T GN	バージョン		パッケージ	
注文番号	9021130000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 緑色		弛緩	
GTIN (EAN)	4008190111731				
数量	100 Stück				

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

クリンプツール



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール
 対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

種別	PZ 6/5	バージョン
注文番号	9011460000	プレスツール, ワイヤ端フェルール用圧着ツール, 0.25mm², 6mm², ト
GTIN (EAN)	4008190165352	ラビーズインデントクリンプ
数量	1 Stück	

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H0,75/14T HBL	バージョン	パッケージ
注文番号	9021040000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー	弛緩
GTIN (EAN)	4008190083168		
数量	500 Stück		

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H1,0/14D R	バージョン		パッケージ	
注文番号	9019080000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色		弛緩	
GTIN (EAN)	4008190090623				
数量	500 Stück				