

TS35X7.5 ST KTB4030 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



図に類似

一般注文データ

バージョン	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 345 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ
注文番号	8000006712
種別	TS35X7.5 ST KTB4030 VER
GTIN (EAN)	4050118652857
数量	20 Stück

作成日 2024/07/29 11:19:45 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

TS35X7.5 ST KTB4030 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	7.5 mm	奥行き (インチ)	0.295 inch
高さ	35 mm	高さ (インチ)	1.378 inch
幅	345 mm	幅 (インチ)	13.583 inch
正味重量	7.95 g		

アクセサリに関する一般情報

材質	スチール	素材の厚み	1 mm
表面仕上	亜鉛めっき, クロムメッキ		

一般的な情報

材質	スチール	標準	DIN EN 60715
積分固定	ねじ止め状態	素材の厚み	1 mm
表面仕上	亜鉛めっき, クロムメッキ		

分類

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

TS35X7.5 ST KTB4030 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

取り付けプレート



取り付けプレート (穴あけ加工あり・なし) は、DIN 取り付けレールまたは部品を取り付けプレートに直接、縦および横方向に取り付けるためのものです。

一般注文データ

種別	GFSC M5X10 TX20 SET	バージョン
注文番号	1274150000	Klippon EB (Essential Box), 取付けねじ, 高さ: 13.3 mm, 幅: 8.5 mm, 深さ: 8.5 mm, 材質: スチール、亜鉛メッキ、ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化, 銀色
GTIN (EAN)	4050118063820	
数量	1 Stück	