

PV 40201S2V4C0A0ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**AC保護のための最高のオプション。**

さまざまなストリングインバーターで動作するように設計されています。ワイドミュラーでは、お客様の繰り返しの要件に基づいて、この標準構成のAC発電機端子箱を開発しました。

バージョンによって、ヒューズと過電圧保護を含めることのできる発電機端子箱もあります。これらの発電機端子箱は、世界中の主要なストリングインバーターメーカー用に特別に設計されています。

一般注文データ

バージョン	太陽光発電, 組立てエンクロージャ, 結合器ボックス, AC電圧バージョン, ヒューズホルダー付き, ケーブルグラウンド, 分散型インバーター
注文番号	8000069110
種別	PV 40201S2V4C0A0ES
GTIN (EAN)	8430243422734
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:18:22 CEST

PV 40201S2V4C0A0ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	300 mm	奥行き (インチ)	11.811 inch
高さ	847 mm	高さ (インチ)	33.346 inch
幅	636 mm	幅 (インチ)	25.039 inch
正味重量	29,000 g		

温度

周囲温度	-20 °C to +50 °C
------	------------------

AC入力

AC 入力数	2	ケーブル仕様	レギュラー
--------	---	--------	-------

AC出力

AC 出力ケーブル接続種別	ねじ接続, M12	AC 出力数	1
---------------	-----------	--------	---

AC電気プロパティ

定格電圧	800 V	接地	VPUで直接
------	-------	----	--------

ハウジング

保護度合い	IP65	取り付け方式	壁取付け
-------	------	--------	------

基準及び標準

標準	IEC 61439-2 ed 2.0, EN 61439-2:2011
----	-------------------------------------

保証

時間間隔	5 年
------	-----

エンクロージャ

エンクロージャ付属品	ラグの設置	カバー	開き戸
スイッチ断路器の実行	スイッチなし	取り付け方式	壁取付け
接続種別ストリング	内部端子 (ケーブルグランドフィードスルー付)	絶縁材	Polyester glass-fibre reinforced, Polycarbonate
衝撃耐性	IEC 62262に準拠したIK10		

サージ保護DC側

標準	IEC 61439-2 ed 2.0, EN 61439-2:2011	短絡電流 I_{SCP}	84 A
----	-------------------------------------	----------------	------

一般データ

保護度合い	IP65	標準	IEC 61439-2 ed 2.0, EN 61439-2:2011
設置場所	保護された屋外エリア (海から1km以上)		

作成日 2024/07/04 6:18:22 CEST

PV 40201S2V4C0A0ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ECLASS 9.0	22-57-92-03	ECLASS 9.1	22-57-02-90
ECLASS 10.0	22-57-02-90	ECLASS 11.0	22-57-02-92
ECLASS 12.0	22-57-02-92	ECLASS 13.0	22-57-02-92

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC Lead 7439-92-1

承認

認可



ダウンロード

ユーザ文書	User Manual PV AC Combiner boxes EU Declaration of Conformity
カタログ	Catalogues in PDF-format

PV 40201S2V4C0A0ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

