

KEB MOPL 3030 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



取り付けプレート (穴あけ加工あり・なし) は、DIN 取り付けレールまたは部品を取り付けプレートに直接、縦および横方向に取り付けるためのものです。

一般注文データ

| | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| バージョン | Klippon EB (Essential Box), 取り付けプレート, 高さ: 240 mm, 幅: 240 mm, 深さ: 1.5 mm, 材質: スチール板, 亜鉛めっき, 銀色 |
| 注文番号 | 8000074171 |
| 種別 | KEB MOPL 3030 MSZN |
| GTIN (EAN) | 4064675425168 |
| 数量 | 1 Stück |

作成日 2024/07/24 11:49:03 CEST

KEB MOPL 3030 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|------------|
| 深さ | 1.5 mm | 奥行き (インチ) | 0.059 inch |
| 高さ | 240 mm | 高さ (インチ) | 9.449 inch |
| 幅 | 240 mm | 幅 (インチ) | 9.449 inch |
| 正味重量 | 670 g | | |

一般的な情報

| | | | |
|------|-------|-------|--------|
| 材質 | スチール板 | 素材の厚み | 1.5 mm |
| 表面仕上 | 亜鉛めっき | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000213 | ETIM 7.0 | EC000213 |
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-39 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|-------------|------------------------------------------|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |

KEB MOPL 3030 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

