

## MP MPC 12/12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



取り付けプレート、1.5 mm 鋼板、亜鉛メッキ

## 一般注文データ

バージョン	MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取り付けプレート, 高さ: 125 mm, 幅: 125 mm, 材質: スチール板、亜鉛メッキ, 亜鉛めっき
注文番号	<a href="#">9535550000</a>
種別	MP MPC 12/12
GTIN (EAN)	4032248009275
数量	1 Stück

作成日 2024/11/05 19:12:12 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## MP MPC 12/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	125 mm	高さ (インチ)	4.921 inch
幅	125 mm	幅 (インチ)	4.921 inch
正味重量	10.6 g		

## 一般的な情報

固定形式	ねじ込み	材質	スチール板、亜鉛メッキ
表面仕上	亜鉛めっき		

## 分類

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39
ECLASS 14.0	27-40-06-39		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

## MP MPC 12/12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## TS 15

## アクセサリ



## 一般注文データ

種別	TS15X5 ST MPC1217 VER	バージョン
注文番号	<a href="#">8000037598</a>	レール, TS 15, 幅: 4.13 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛めっき, クロ
GTIN (EAN)	4050118653106	ムメッキ
数量	20 Stück	