

MP FPC 20/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



取り付けプレート、1.5 mm 鋼板、亜鉛メッキ

一般注文データ

バージョン	FPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取り付けプレート, 高さ: 200 mm, 幅: 300 mm, 深さ: 1.5 mm, 材質: スチール板, 亜鉛めっき, 銀色
注文番号	9535930000
種別	MP FPC 20/30
GTIN (EAN)	4032248009657
数量	1 Stück

作成日 2024/07/24 10:29:05 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

MP FPC 20/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	1.5 mm	奥行き (インチ)	0.059 inch
高さ	200 mm	高さ (インチ)	7.874 inch
幅	300 mm	幅 (インチ)	11.811 inch
正味重量	468 g		

一般的な情報

固定形式	ねじ込み	材質	スチール板
表面仕上	亜鉛めっき		

分類

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

MP FPC 20/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

TS 15

アクセサリ



一般注文データ

種別	TS15X5 ST FPC 20 VER	バージョン
注文番号	8000037604	レール, TS 15, 幅: 235 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ
GTIN (EAN)	4050118653168	ムメッキ
数量	20 Stück	

TS 35

アクセサリ



一般注文データ

種別	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	バージョン
注文番号	8000037558	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 165 mm, スロット付き, スロットなし, スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ
GTIN (EAN)	4050118653229	
数量	20 Stück	
種別	TS35X7.5 ST FPC 30 HOR	バージョン
注文番号	8000037559	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 265 mm, スロット付き, スロットなし, スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ
GTIN (EAN)	4050118653236	
数量	20 Stück	