

VT COMBI PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP 65



電圧テスターの主要機能は、電圧の有無の確認です。2 極電圧テスターは、業務保護規制要件を満たす唯一の認承取得済み検査機器です。

- LED 表示搭載
- VDE 規格準拠
- 高ピーク電圧強度
- あらゆるアプリケーションに最適なテスター

一般注文データ

バージョン	テストツール, 2極電圧テスター
注文番号	9918860000
種別	VT COMBI PRO
GTIN (EAN)	4032248405749
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 5:44:31 CEST

VT COMBI PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	67 mm	奥行き (インチ)	2.638 inch
高さ	33 mm	高さ (インチ)	1.299 inch
幅	264 mm	幅 (インチ)	10.394 inch
正味重量	356 g		

技術データ

項目説明	690 V/100 Hz LED以下の 電圧テスト
------	------------------------------

装置の測定および試験

AC 電圧測定範囲	6 ~ 690 V	AC 電圧表示	6、12、24、50、120、230、400、690 V
DC 電圧測定範囲	690 V	RCD遮断器	選択可能な負荷により、30mAのRCD回路遮断器の意識的なトリガが可能です
ディスプレイ	LED	バッテリータイプ	1.5 VタイプAAAバッテリー
ピーク耐電圧	8 kV	ブザー	はい
プローブ保護 GS 38のテスト	はい	作動温度、最大	55 °C
作動温度、最小	-15 °C	保護度合い	IP65
切り替え負荷	はい	周波数範囲、最大	400 Hz
周波数範囲、最小	16 Hz	定格電圧、最大	AC/DC690 V
定格電圧、最小	6 V	検査ピン照明	はい
残留電流試験	はい	注意事項	ねじ込み式で厚いテストプローブ
測定範囲カテゴリー	CAT III – 690V/CAT IV – 600V	準拠してテストされ承認された	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)
片手で操作	はい	直流電圧表示	6、12、24、50、120、230、400、690 V
相順表示	はい	絶縁試験	8 kV
連続性試験	該当 – 視覚要素+聴覚要素		

分類

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

承認

認可



ROHS

適合

作成日 2024/07/02 5:44:31 CEST

VT COMBI PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	9918860000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf
製品変更通知	PCN-PW641110-20180410-00-A EN PCN-PW641110-20180410-00-A DE
ユーザ文書	BANL_manual 2pol Tester
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

VT COMBI PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ

検査・測定機器対応アクセサリ



一般注文データ

種別 2POL TESTER ZUB

注文番号 [2565720000](#)

GTIN (EAN) 4050118575279

数量 1 Stück

種別 PRSPSU

注文番号 [1332420000](#)

GTIN (EAN) 4050118136449

数量 1 Stück

種別 SKAI TASCHE

バージョン

注文番号 [2544760000](#)

ツールバッグ

GTIN (EAN) 4050118554724

数量 1 Stück

種別 BATTERIE 1,5V MICRO

バージョン

注文番号 [9201310000](#)

テストツール, バッテリー

GTIN (EAN) 4032248421121

数量 2 Stück