

G 25/2.00A/F BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Dla ochrony przed przetężeniami oferujemy wkładki bezpiecznikowe o wymiarach 5x25 mm od 250 mA do 6,3 A.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--|
| Wykonanie | Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 2 A, G-Si. 5 x 25 |
| Nr zam. | 0192700000 |
| Typ | G 25/2.00A/F BL |
| GTIN (EAN) | 4008190176402 |
| Ilość | 10 Szt. |

G 25/2.00A/F BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|-------|------------------|------------|
| Wysokość | 25 mm | Wysokość (cale) | 0,984 inch |
| Szerokość | 5 mm | Szerokość (cale) | 0,197 inch |
| Masa netto | 1,4 g | | |

Wkładki bezpiecznikowe

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Barwny | Jasnoszary | Całka przedłukowa | 9,6 A²s |
| Charakterystyka | topikowy | Kolor wskaźnika | niebieski |
| Moc wyjściowa (@ 1,5 In) | 0,7 W | Optyczny wskaźnik pracy | Tak |
| Prąd | 2 A | Wykonanie | akcesoria bezpiecznikowe |
| Wymiarowana zdolność wyłączeniowa | 1,5 kA | spadek napięcia | 360 mV |
| wkładka bezpiecznikowa | G-Si. 5 x 25 | | |

dane tworzywa

| | |
|--------|------------|
| Barwny | Jasnoszary |
|--------|------------|

dane znamionowe

| | | | |
|---------------------|-------|-----------------|-----|
| Napięcie znamionowe | 250 V | Prąd znamionowy | 2 A |
|---------------------|-------|-----------------|-----|

parametry systemu

| | |
|-----------|--------------------------|
| Wykonanie | akcesoria bezpiecznikowe |
|-----------|--------------------------|

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000035 | ETIM 7.0 | EC000035 |
| ETIM 8.0 | EC002704 | ETIM 9.0 | EC002704 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 9.1 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 11.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 13.0 | 27-14-20-01 |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Pobieranie

| | |
|--------------------------|---|
| Dokumentacja użytkownika | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |
| Broszury | |