

FBCon DP CG 1WAY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Profibus DP および Modbus RS485 の場合、FBCon 規格の T 型分電器および端子は、各フィールドデバイスまたはリモート I/O をバスケーブルに接続します。それらの EMC ケーブルグランド、保護等級 IP66、そして幅広い動作温度範囲により、過酷環境下での接続を安全に保護します。

機能

- トランクとスプール用の EMC ケーブルグランド
- M12 コネクタ (スプール用)
- 外部接地スタッド
- 均圧要素
- 保護等級 IP66
- アルミニウム製およびステンレススチール製のバージョン
- Profibus DP / Modbus RS485 互換性

注：アルミニウム製エンクロージャーまたは M12 コネクタ、あるいはその両方を備えた FBCon 製品は、塩気の強い環境では使用しないでください。

一般注文データ

バージョン	標準分電器, IP66, IP67
注文番号	8564340000
種別	FBCon DP CG 1WAY
GTIN (EAN)	4032248404698
数量	1 Stück

FBCON DP CG 1WAY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	34 mm	高さ (インチ)	1.339 inch
幅	64 mm	幅 (インチ)	2.52 inch
長さ	58 mm	長さ (インチ)	2.283 inch
正味重量	262 g		

温度

保管温度	-40 °C...80 °C	周囲温度	-40 °C...80 °C
動作温度	-40 °C...80 °C		

接続データ

クランプ範囲、最小	0.5 mm ²	クランプ範囲、最大	1.5 mm ²
-----------	---------------------	-----------	---------------------

技術データ

ケーブル導入口	真鍮ケーブルグランド	ハウジング主要材質	アルミニウム
ハウジング表面	ほうろう付きストープ	ハウジング設計	圧力補正エレメント付き
バスシステム	プロフィバス - DP, Modbus RS485	保護度合い	IP66, IP67
動作電圧	10 ... 31 V DC	動作電圧 U _{最大} 、最大	30 V DC
取り付け方式	表面実装型	汚染度	3

分類

ETIM 6.0	EC001604	ETIM 7.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ECLASS 9.0	27-24-26-08	ECLASS 9.1	27-24-26-08
ECLASS 10.0	27-24-26-08	ECLASS 11.0	27-24-26-08
ECLASS 12.0	27-44-01-11	ECLASS 13.0	27-44-01-11

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3a5f5913-76fc-4ff5-8563-4463f80bbe02

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E141197

作成日 2024/07/02 5:42:47 CEST

FBCon DP CG 1WAY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[Certification UL for Canada](#)[Certification UL for US](#)[Declaration of Conformity](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

製品変更通知

[20220208 Technical change to FBCon field distributors \(passive, with aluminum housings\)](#)

ユーザ文書

[Application-Guide-Planning and installing Fieldbus networks-using-FBCon_english_deutsch](#)[Instruction sheet](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

ブローシャー

FBCON DP CG 1WAY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

