

## HTN 21 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 非絶縁コネクタ対応クリンプツール

ロールケーブルラグ、チューブラーケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm², 6mm², インデントクリンプ
注文番号	<a href="#">9017380000</a>
種別	HTN 21 ZERT
GTIN (EAN)	4008190466725
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:06:53 CEST

## HTN 21 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	452 g		

## 技術データ

バージョン	機械式、交換可能なインサートなし	項目説明	非絶縁コネクタ用圧着工具 (0.5 ~ 6 mm <sup>2</sup> )
-------	------------------	------	---

## ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	インデントクリンプ
----------------	-----------

## 接点の説明

クリンプ範囲、最大	6 mm <sup>2</sup>	クリンプ範囲、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
導体横断面、最小 AWG	AWG 21	導体直径、最大 AWG	AWG 10
接点タイプ	非絶縁接続		

## 分類

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## ダウンロード


エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

**HTN 21 ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## HTN 21 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## アクセサリ / 交換部品



## 非絶縁コネクタ対応クリンプツール

ローレルケーブルラグ、チューブラーケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

種別	ERTE ES HTN 21	バージョン
注文番号	<a href="#">9054550000</a>	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248050178	
数量	1 Stück	