

## MP MPC 17/25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



取り付けプレート、1.5 mm 鋼板、亜鉛メッキ

## 一般注文データ

バージョン	MPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取り付けプレート, 高さ: 175 mm, 幅: 250 mm, 材質: スチール板、亜鉛メッキ, 亜鉛めっき
注文番号	<a href="#">9535580000</a>
種別	MP MPC 17/25
GTIN (EAN)	4032248009312
数量	1 Stück

作成日 2024/07/24 10:29:07 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## MP MPC 17/25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	175 mm	高さ (インチ)	6.89 inch
幅	250 mm	幅 (インチ)	9.842 inch
正味重量	375 g		

## 一般的な情報

材質	スチール板、亜鉛メッキ	表面仕上	亜鉛めっき
----	-------------	------	-------

## 分類

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ ブローシャー	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------------	--

## MP MPC 17/25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## TS 35

## アクセサリ



## 一般注文データ

種別	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	バージョン
注文番号	<a href="#">8000037600</a>	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 90 mm, スロットなし, スチール, ガル
GTIN (EAN)	4050118653120	バニ亜鉛メッキおよび不動態化
数量	20 Stück	
種別	TS35X7.5 ST MPC1725 HOR	バージョン
注文番号	<a href="#">8000037601</a>	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 114 mm, スロットなし, スチール, ガル
GTIN (EAN)	4050118653137	バニ亜鉛メッキおよび不動態化
数量	20 Stück	