

## VP 29-MS65

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	VPMS (wtyk zaślepiający z mosiądzu), Korek, zamknięte, PG 29, 8 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.	<a href="#">0501100000</a>
Typ	VP 29-MS65
GTIN (EAN)	4008190126308
Ilość	50 Szt.

## VP 29-MS65

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Wysokość	12 mm	Wysokość (cale)	0,472 inch
Długość	12 mm	Długość (cale)	0,472 inch
Średnica	40 mm	Grubość ścianki, min.	0,5 mm
Grubość ścianki, maks.	7 mm	Masa netto	20,4 g

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...100 °C
----------------------------	-----------------

## Informacje ogólne

Dławnice kablowe	PG	Halogenki	Nie
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	NBR	Silikon	Nie
Stopień ochrony	IP68 - 5 bar (30 min.)	długość gwintu	8 mm
gwint (zewnątrzny)	PG 29	tworzywo	mosiądz, niklowany
uszczelka	NBR	zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	średnica głowicy	40 mm
średnica pierścienia uszczelniającego	37 mm		

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Dane projektowe	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broшуry	

**VP 29-MS65**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

