

SCT-C 4.6/360**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Opaski kablowe cechuje maksymalna możliwa siła zaciśnięcia oraz wysoka trwałość. Stalowe opaski kablowe zapewniają poza tym możliwość trwałego mocowania w warunkach ekstremalnego narażenia materiału, przy wysokich temperaturach lub silnym oddziaływaniu chemikaliów.

- W pełni powlekane opaski kablowe ze stali nierdzewnej
- Bezpieczna technika zamykania kulowego umożliwia szybką i łatwą instalację
- Można je mocować manualnie lub za pomocą narzędzi
- Te opaski kablowe są zalecane do specjalnych aplikacji, w warunkach słonej mgły, ekstremalnych temperatur lub zagrożenia korozją

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Opaska kablowa, 4.6 x 360 mm, Stal nierdzewna, powlekana poliestrem, 445 N
Nr zam.	1015270000
Typ	SCT-C 4.6/360
GTIN (EAN)	4032248724246
Ilość	100 Szt.

SCT-C 4.6/360

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	0,26 mm	Głębokość (cale)	0,01 inch
Wysokość	360 mm	Wysokość (cale)	14,173 inch
Szerokość	4,6 mm	Szerokość (cale)	0,181 inch
Masa netto	4,18 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-80...150 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	165 °C	

materiał instalacyjny

Halogenki	Nie	Odporność na promienie UV	Nie
Wytrzymałość na rozciąganie (funt-siła)	100 lbf	ponownie otwierana	Nie
tworzywo	Stal nierdzewna, powleka-na poliestrem	wytrzymałość na rozciąganie	445 N
zakres temperatur roboczych, maks.	150 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-80 °C
Średnica kabla, maks.	100 mm	Średnica wiązki, maks	100 mm
Średnica wiązki, min.	20 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)	E524836

Pobieranie

Katalogi [Catalogues in PDF-format](#)

SCT-C 4.6/360

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek

