

IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



światłowodowe łączniki wtykowe SC-RJ według IEC
61754-24 do żył o średnicy zewnętrznej 2,6...3 mm

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze światłowodowe, Wkładka wtyku SCRJ, POF, IP20
Nr zam.	1206720000
Typ	IE-PS-SCRJ1-POF
GTIN (EAN)	4032248988570
Ilość	10 Szt.

IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	51 mm	Głębokość (cale)	2,008 inch
Wysokość	14,7 mm	Wysokość (cale)	0,579 inch
Szerokość	8,95 mm	Szerokość (cale)	0,352 inch
Masa netto	17,9 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...80 °C	Wilgotność	0...93 % wzgl. wilgotności
----------------------------	----------------	------------	----------------------------

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61754-24	Nr certyfikatu (UL)	E477798
--------------------------------	--------------	---------------------	---------

Dane ogólne

Barwny	żółty, czarny	Cykle wpinania	1000
Materiał kołpaka przeciwpyłowego	TPE	Materiał sprężyny naciskowej	stal nierdzewna
Materiał tulejki	nowe srebro	Materiał tulejki przeciwzgięciowej	TPE
Materiał zginatanej tulejki	miedź, niklowany	Opis artykułu	Wkładka wtyku SCRJ, POF
Podstawowy materiał obudowy	PC UL 94 V0	Przyłącze 2	System szybkiego łączenia: zagniatanie, cięcie
Siła wypinania kabla, min.	100 N	Stopień ochrony	IP20
Stosowany materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy, niklowany	Typ włókna	POF
Tłumienność wtrąceniowa	≤ 1,0 dB	Wilgotność	0...93 % wzgl. wilgotności
złącze 1	SCRJ	Średnica pojedynczej żyły, maks.	2,3 mm
Średnica pojedynczej żyły, min.	2,1 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22
ECLASS 14.0	19-17-01-22		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (UL)	E477798

IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Manual](#)

Katalogi

[Catalogues in PDF-format](#)

Broszury

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

SC-RJ



światłowodowe łączniki wtykowe SC-RJ według IEC 61754-24 do żył o średnicy zewnętrznej 2,6...3 mm

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-SCRJ1-IP20-POF-100	Wersja
Nr zam.	1278420000	Złącze światłowodowe, Wymiana osłony zaciskanej końcówki
GTIN (EAN)	4050118069129	kablowej, IP20
Ilość	100 Szt.	

... do polimerowych kabli światłowodowych (POF)



Narzędzia do zaciskania końcówek i zdejmowania płaszcza do obróbki styków światłowodowych polimerowych włókien światłowodowych (POF)

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HTX-IE-POF	Wersja
Nr zam.	1208870000	Narzędzie do zaciskania
GTIN (EAN)	4032248990269	
Ilość	1 Szt.	

IE-PS-SCRJ1-POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****Narzędzia do usuwania styków**

Firma Weidmüller oferuje szeroki wybór narzędzi do zagniatania, usuwania styków oraz do kabli światłowodowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	REMOVAL TOOL HD	Wersja
Nr zam.	1866730000	Narzędzia, Narzędzie do demontażu styków
GTIN (EAN)	4032248437054	
Ilość	1 Szt.	