

P 14/6 D01 GN SAKS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Pierścienie ograniczające uniemożliwiają stosowanie bezpieczników o niewłaściwej wielkości. Są one po prostu umieszczane w odpowiedniej podstawie bezpiecznika i zapobiegają użyciu większych bezpieczników.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Pierścień bezpiecznika (terminal), Wysokość: 11 mm, Głębokość: 10.5 mm, aluminium, zielony
Nr zam.	0328600000
Typ	P 14/6 D01 GN SAKS4
GTIN (EAN)	4008190004248
Ilość	50 Szt.

P 14/6 D01 GN SAKS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	10,5 mm	Głębokość (cale)	0,413 inch
Wysokość	11 mm	Wysokość (cale)	0,433 inch
Średnica	12 mm	Masa netto	0,36 g

Informacje ogólne

Wskazówka montażowa montaż bezpośredni

Wkładki bezpiecznikowe

Barwny	zielony	Prąd	6 A
Typ	Wkład pasowany do wkładki E14 6 A	Wykonanie	element bezpiecznikowy
wkładka bezpiecznikowa	E14		

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa montaż bezpośredni

dane tworzywa

tworzywo aluminium Barwny zielony

dane znamionowe

Prąd znamionowy 6 A

parametry systemu

Wykonanie element bezpiecznikowy

wymiary

Średnica 12 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC /

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

P 14/6 D01 GN SAKS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	