

SH 4C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Szyny zbiorcze umożliwiają podłączenie dużej liczby przewodów na niewielkiej przestrzeni. Ponadto możliwa jest integracja z naszymi złączkami w instalacjach budynkowych, alternatywnie szyny zbiorcze mogą służyć jako wspornik ekranu przewodów.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wspornik szyny zbiorczej, Szerokość: 15 mm, stal, ocynkowana, montaż bezpośredni
Nr zam.	1340870000
Typ	SH 4C
GTIN (EAN)	4050118208863
Ilość	10 Szt.

SH 4C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	25 mm	Głębokość (cale)	0,984 inch
Wysokość	25 mm	Wysokość (cale)	0,984 inch
Szerokość	15 mm	Szerokość (cale)	0,591 inch
Masa netto	24,388 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...85
----------------------------	-------------

Informacje ogólne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
---------------------	--------------------

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni	rodzaj montażu	montaż bezpośredni
---------------------	--------------------	----------------	--------------------

dane tworzywa

tworzywo	stal, ocynkowana
----------	------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001166	ETIM 7.0	EC001166
ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ECLASS 9.0	27-40-06-07	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-40-06-07	ECLASS 11.0	27-40-06-07
ECLASS 12.0	27-40-06-07	ECLASS 13.0	27-40-06-07

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Dokumentacja użytkownika	Beipackzettel_SH_4C.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogi	Catalogues in PDF-format