

**DMS PRO SET****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Only for Europe



Wkrętaki dynamometryczne Weidmüller mają ergonomiczny kształt i dlatego są idealnymi narzędziami jedno-ręcznymi. Gwarantują pracę bez zbędnego wysiłku we wszystkich kierunkach montażu. Poza tym posiadają automatyczny ogranicznik momentu obrotowego i wysoką dokładność powtarzalności.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
|            |                            |
| Wersja     | Narzędzie montażowe        |
| Nr zam.    | <a href="#">1479090000</a> |
| Typ        | DMS PRO SET                |
| GTIN (EAN) | 4050118286786              |
| Ilość      | 1 Szt.                     |

## DMS PRO SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 261 mm  | Głębokość (cale) | 10,276 inch |
| Szerokość  | 338 mm  | Szerokość (cale) | 13,307 inch |
| Masa netto | 2 278 g |                  |             |

## Dane techniczne

|                |               |  |
|----------------|---------------|--|
| Czas ładowania | Opis artykułu | akumulatorowy wkrętak dynamometryczny z napędem 1/4" napęd |
| 30 min         |               |  |

## Narzędzia do skręcania

|  |   |
|--|---|
| Nastawa momentu dokręcającego, max. 3 Nm | Nastawa momentu dokręcającego, min. 0,36 Nm |
|--|---|

## Wkrętak elektryczny

|  |                              |   |                            |
|--|------------------------------|---|----------------------------|
| Akumulatory                              | Akumulator litowo-jonowy     | Czas ładowania                              | 30 min                     |
| Nastawa momentu dokręcającego, max. 3 Nm |                              | Nastawa momentu dokręcającego, min. 0,36 Nm |                            |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego         | 200 u. 600 min <sup>-1</sup> | Uchwyt końcówki                             | 1/4" DIN 3126 kształt E6,3 |
| napięcie akumulatora                     | 3,6 V                        | napięcie znamionowe                         | 3,6 V                      |
| Ładowarka - wyjście                      | DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max. | ładowarka - wejście                         | AC 220-240V~50-60Hz 30W    |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001395    | ETIM 7.0    | EC001395    |
| ETIM 8.0    | EC001395    | ETIM 9.0    | EC001395    |
| ECLASS 9.0  | 21-05-21-90 | ECLASS 9.1  | 21-04-04-17 |
| ECLASS 10.0 | 21-05-21-90 | ECLASS 11.0 | 21-05-08-90 |
| ECLASS 12.0 | 21-05-08-90 | ECLASS 13.0 | 21-05-08-90 |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|          |  |
|----------|--|
| Katalogi | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|--|

## DMS PRO SET

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Przykład zastosowania



### Przykład zastosowania



### Przykład zastosowania



## DMS PRO SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## DMS PRO



Wkrętaki dynamometryczne Weidmüller mają ergonomiczny kształt i dlatego są idealnymi narzędziami jednoręcznymi. Gwarantują pracę bez zbędnego wysiłku we wszystkich kierunkach montażu. Poza tym posiadają automatyczny ogranicznik momentu obrotowego i wysoką dokładność powtarzalności.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | AKKU DMS PRO               | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">1479110000</a> | Narzędzie montażowe                                   |
| GTIN (EAN) | 4050118348712              |   |
| Ilość      | 1 Szt.                     |   |
| Typ        | DMS PRO                    | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">1479120000</a> | Narzędzie montażowe                                   |
| GTIN (EAN) | 4050118287011              |   |
| Ilość      | 1 Szt.                     |   |
| Typ        | LG DMS PRO/ DMS 3          | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9007460000</a> | DMS 3, 90 % bei 3x 500 V AC / > 91 % bei 3 x 400 V AC |
| GTIN (EAN) | 4008190404970              |   |
| Ilość      | 1 Szt.                     |   |

## Końcówki E6,3 - krzyż Phillips / Recess



Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126, forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny bity z rowkiem krzyżowym Typ Phillips-Recess PH/DIN 5260, chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ        | BIT E6,3 PH1X70            | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">9024080000</a> | Akcesoria, Nasadka do wkrętaka |
| GTIN (EAN) | 4008190870744              |                                |
| Ilość      | 5 Szt.                     |                                |
| Typ        | BIT E6,3 PH2X70            | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">9024090000</a> | Akcesoria, Nasadka do wkrętaka |
| GTIN (EAN) | 4008190870720              |                                |
| Ilość      | 5 Szt.                     |                                |

## DMS PRO SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Asortyment końcówek E6,3

Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126,  
forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ        | BIT-BOX WI DMS 3           | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">9024970000</a> | Akcesoria, Narzędzie montażowe |
| GTIN (EAN) | 4032248068067              |                                |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                                |

## Końcówki E6,3 - płaskie

Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126,  
forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny  
bity z rowkiem DIN 5264, chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ        | BIT E6,3 1,2X6,5X70        | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">9202740000</a> | Akcesoria, Nasadka do wkrętaka |
| GTIN (EAN) | 4032248504718              |                                |
| Ilość      | 5 Szt.                     |                                |
| Typ        | BIT E6,3 0,8X4,0X70        | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">9024030000</a> | Akcesoria, Nasadka do wkrętaka |
| GTIN (EAN) | 4008190852658              |                                |
| Ilość      | 5 Szt.                     |                                |
| Typ        | BIT E6,3 0,4X2,5X70        | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">9202750000</a> | Akcesoria, Nasadka do wkrętaka |
| GTIN (EAN) | 4032248504725              |                                |
| Ilość      | 5 Szt.                     |                                |
| Typ        | BIT E6,3 Z 0,8X4,0X39      | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">9025590000</a> | Akcesoria, Nasadka do wkrętaka |
| GTIN (EAN) | 4008190151935              |                                |
| Ilość      | 10 Szt.                    |                                |
| Typ        | BIT E6,3 0,6X3,5X70        | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">9024020000</a> | Akcesoria, Nasadka do wkrętaka |
| GTIN (EAN) | 4008190852627              |                                |
| Ilość      | 5 Szt.                     |                                |

## DMS PRO SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ        | BIT E6,3 1,0X5,5X70        | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">9024040000</a> | Akcesoria, Nasadka do wkrętaka |
| GTIN (EAN) | 4008190852665              |                                |
| Ilość      | 5 Szt.                     |                                |

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ        | BIT E6,3 0,5X3,0X70        | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">9024000000</a> | Akcesoria, Nasadka do wkrętaka |
| GTIN (EAN) | 4008190852634              |                                |
| Ilość      | 5 Szt.                     |                                |

## Końcówki E6,3 - krzyż Pozidriv / Supadriv



Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126, forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny bity z rowkiem krzyżowym Typ Pozidriv PZ/DIN 5262, chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ        | BIT E6,3 PZ2X70            | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">9024110000</a> | Akcesoria, Nasadka do wkrętaka |
| GTIN (EAN) | 4008190870706              |                                |
| Ilość      | 5 Szt.                     |                                |

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ        | BIT E6,3 PZ1X70            | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">9024100000</a> | Akcesoria, Nasadka do wkrętaka |
| GTIN (EAN) | 4008190870713              |                                |
| Ilość      | 5 Szt.                     |                                |