

**C300-16B-F-2S-M50-5M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Kable systemowe umożliwiają szybkie, proste i bezbłędne połączenia między modułami IOTA (Input Output Terminal Assemblies) Honeywell C300 a FTA (Field Terminal Assembly) marki Weidmüller.

Kable mogą być dostarczane z podwójnymi lub pojedynczymi złączami lub z wolnym końcem.

Ostona ułatwia obsługę i zapewnia solidne połączenie z modułem IOTA. Ponadto umożliwia stosowanie kabli o różnych przekrojach i długościach do 50m.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC, Kabel LiY-CY, 0.50 mm <sup>2</sup>
Nr zam.	<a href="#">1481760050</a>
Typ	C300-16B-F-2S-M50-5M
GTIN (EAN)	4032248236251
Ilość	1 Szt.

## C300-16B-F-2S-M50-5M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto	1 195 g
------------	---------

## Temperatury

Temperatura magazynowania	-10...60 °C	Temperatura eksploatacyjna	-10...50
---------------------------	-------------	----------------------------	----------

## Dane elektryczne

Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max.	1 A	Napięcie znamionowe	≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac
Pojemność żyła / ekran	300 pF/m	Pojemność żyła / żyły	300 pF/m
Prąd całkowity, max.	7 A	Test wysokiego napięcia	1 KV/1s
napięcie robocze	≤ 250 V DC ≤ 250 V AC	rezystancja	≤ 39 mΩ/m

## dane ogólne

Dostosowane do	Sygnały cyfrowe	Długość kabla	5
Kabel	Kabel LiYCY	interfejs SPS	H0.50/10 (FERRULES 0.50mm <sup>2</sup> )
liczba biegunów, min.	16 biegunów	przekrój przewodu	0,5 mm <sup>2</sup>
przyłącze interfejs	SP-BLZ 5.08 16P with clamshell	tworzywo	PVC
Średnica zewnętrzna	15,75 ± 1 mm		

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Powiadomienie o zmianie produktu	<a href="#">Product modification for PAC-NAI, PAC-HONEYWELL and C300 Pre-Assembled Cables</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>