

WAD 4 GE BED**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji
Pokrywy ostrzegawcze z symbolem błyskawicy zwiększa-
ją bezpieczeństwo człowieka i maszyny. Stosuje się je w
przypadku, gdy aplikacja wymaga podania napięcia ze-
wnętrznego.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Pokrywa złącza, PA 66, żółty, Wysokość: 19.8 mm, Szerokość: 4.5 mm, Głębokość: 9.6 mm
Nr zam.	1072000000
Typ	WAD 4 GE BED
GTIN (EAN)	4008190446109
Ilość	50 Szt.

WAD 4 GE BED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	9,6 mm	Głębokość (cale)	0,378 inch
Wysokość	19,8 mm	Wysokość (cale)	0,78 inch
Szerokość	4,5 mm	Szerokość (cale)	0,177 inch
Masa netto	0,244 g		

Temperatury

długotrwała temperatura użytkowa, min.	-50 °C	długotrwała temperatura użytkowa, maks.	100 °C
--	--------	---	--------

Informacje ogólne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
---------------------	--------------------

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	wciskany	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie		

dane tworzywa

tworzywo	PA 66	Barwny	żółty
Klasa palności wg UL 94	V-2		

parametry systemu

Wykonanie	do zacisków
-----------	-------------

wymiary

Raster w mm (P)	4 mm
-----------------	------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Dane projektowe	Zuken E3.S
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	