

BZT PRV4 SW 35X15**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Uchwyt oznaczniaka umożliwia dodatkowo montaż oznaczniaka. W zależności od projektu, odpowiednie poziomy bloków zaciskowych PRV i PPV mogą być oznaczone odpowiednim oznaczniakiem.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Seria P, Element do umieszczenia oznakowania, czarny, liczba poziomów: 4, TS 35 x 15
Nr zam.	1173590000
Typ	BZT PRV4 SW 35X15
GTIN (EAN)	4032248966103
Ilość	20 Szt.

BZT PRV4 SW 35X15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	54,5 mm	Głębokość (cale)	2,146 inch
Wysokość	70 mm	Wysokość (cale)	2,756 inch
Szerokość	10,2 mm	Szerokość (cale)	0,402 inch
Masa netto	11,496 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	125 °C	

Informacje ogólne

Szyna	TS 35 x 15
-------	------------

dane tworzywa

tworzywo	Poliwęglan	Barwny	czarny
Klasa palności wg UL 94	V-0		

parametry systemu

Wykonanie	do szyn nośnych	liczba poziomów	4
liczba zacisków na poziom	2	Szyna	TS 35 x 15

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

liczba przyłączy	8
------------------	---

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
Dane projektowe	CAD data – STEP
Dane projektowe	Zuken E3.S
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	