

CRIMPSET PZ 10 SQR D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zestawy do zagniatania

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie | Asortyment narzędzi do zaciskania, Narzędzie do zaciskania: PZ 10 SQR, narzędzie do zdejmowania izolacji: STRIPAX, obszar zacisku, min.: 0.14, kod koloru: DIN |
| Nr zam. | 1542290000 |
| Typ | CRIMPSET PZ 10 SQR D |
| GTIN (EAN) | 4050118347128 |
| Ilość | 1 Szt. |
| opakowanie | skrzynia z tworzywa sztucznego |

Data sporządzenia 23 maja 2024 23:40:01 CEST

Aktualizacja katalogu 18.05.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

CRIMPSET PZ 10 SQR D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

| | | | |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość | 261 mm | Głębokość (cale) | 10,276 inch |
| Wysokość | 57 mm | Wysokość (cale) | 2,244 inch |
| Szerokość | 338 mm | Szerokość (cale) | 13,307 inch |
| Masa netto | 1 837 g | | |

Dane techniczne

| | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis artykułu | Zestaw zawierający narz. do zaciskania do 10 mm ² o profilu kwadratowym, narz. do zdejmowania izolacji oraz tuleje kablowe w kolorystyce DIN |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Asortyment

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Liczba AEH | 2 900 pcs. | Narzędzie do zaciskania | PZ 10 SQR |
| kod koloru | DIN | narzędzie do zdejmowania izolacji | STRIPAX |
| obszar zacisku, maks. | 10 mm ² | obszar zacisku, min. | 0,14 mm ² |
| opakowanie | skrzynia z tworzywa sztucznego | | |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000524 | ETIM 7.0 | EC000524 |
| ETIM 8.0 | EC000524 | ETIM 9.0 | EC000524 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-18 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-18 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-18 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-18 |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

Pobieranie

| | |
|----------|------------------------------------------|
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |
|----------|------------------------------------------|

CRIMPSET PZ 10 SQR D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

walizka



- Korpus walizki z niezniszczalnego polipropylenu
- Przenośny i przejrzysty schowek zajmujący niewiele miejsca
- Z 2 stabilnymi zamkami przesuwными
- Walizki i skrzynki z akcesoriami można stawiać pionowo i ustawiać w stosy bez ryzyka ześlizgnięcia
- Używając wkładek można je podzielić na segmenty

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Typ | KOFFER PSC4-01 | Wykonanie |
| Nr zam. | 9028860000 | Narzędzia, Skrzynka asortymentowa |
| GTIN (EAN) | 4032248304608 | |
| Ilość | 1 Szt. | |

Przekrój znamionowy przewodu 6,0 mm²

- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------|
| Typ | H6,0/20D GE | Wykonanie | opakowanie |
| Nr zam. | 9019220000 | Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, żółty | luzem |
| GTIN (EAN) | 4008190151607 | | |
| Ilość | 100 Szt. | | |

CRIMPSET PZ 10 SQR D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------|
| Typ | H4,0/20D GR | Wykonanie | opakowanie |
| Nr zam. | 9019200000 | Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, szary | luzem |
| GTIN (EAN) | 4008190126575 | | |
| Ilość | 500 Szt. | | |

Narzędzia



- Narzędzia do zdejmowania izolacji z automatyczną regulacją
- Do przewodów cienkodrutowych i żył jednodrutowych
- Idealne do zastosowań w branży mechanicznej, inżynierii procesowej, kolejnictwie, energetyce wiatrowej, robotyce, do ochrony przeciwwybuchowej, a także w środowisku morskim, nadmorskim oraz w przemyśle stoczniovym
- Długość zdejmowania płaszcza można nastawić za pomocą blokady końca długości
- Automatyczne otwarcie szczęk po zakończeniu operacji zdejmowania izolacji
- Brak rozchodzenia się pojedynczych przewodów
- Możliwość dostosowania do różnych grubości izolacji
- Dwuetapowa obróbka kabli z podwójną izolacją, bez specjalnego regulowania
- Bez luzu w samo-regulującej jednostce cięcia
- Duża trwałość
- Zoptymalizowana ergonomiczna konstrukcja

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Typ | STRIPAX | Wykonanie |
| Nr zam. | 9005000000 | Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji i cięcia |
| GTIN (EAN) | 4008190072506 | |
| Ilość | 1 Szt. | |

CRIMPSET PZ 10 SQR D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Crimping tools

**Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy**

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ | PZ 10 SQR | Wykonanie |
| Nr zam. | 1445080000 | Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 0.14mm², 10mm², |
| GTIN (EAN) | 4050118250152 | Zagniatanie czworokątne |
| Ilość | 1 Szt. | |

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------|
| Typ | H1,5/14D SW | Wykonanie | opakowanie |
| Nr zam. | 9019120000 | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny | luzem |
| GTIN (EAN) | 4008190153793 | | |
| Ilość | 500 Szt. | | |

CRIMPSET PZ 10 SQR D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

| Typ | H0,5/14D W | Wykonanie | | opakowanie |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------|--|------------|
| Nr zam. | 9019010000 | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały | | luzem |
| GTIN (EAN) | 4008190120931 | | | |
| Ilość | 500 Szt. | | | |

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

| Typ | H0,75/14D GR | Wykonanie | | opakowanie |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------|--|------------|
| Nr zam. | 9019040000 | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary | | luzem |
| GTIN (EAN) | 4008190099077 | | | |
| Ilość | 500 Szt. | | | |

CRIMPSET PZ 10 SQR D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

| Typ | H2,5/15D BL | Wykonanie | | opakowanie | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--|------------|--|
| Nr zam. | 9019160000 | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski | | luzem | |
| GTIN (EAN) | 4008190028732 | | | | |
| Ilość | 500 Szt. | | | | |

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

| Typ | H1,0/14D R | Wykonanie | | opakowanie | |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|--|------------|--|
| Nr zam. | 9019080000 | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony | | luzem | |
| GTIN (EAN) | 4008190090623 | | | | |
| Ilość | 500 Szt. | | | | |

CRIMPSET PZ 10 SQR D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Przekrój znamionowy przewodu 10,0 mm²

- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

| Typ | H10,0/22D R | Wykonanie | opakowanie |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| Nr zam. | 9019240000 | Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, czerwony | luzem |
| GTIN (EAN) | 4008190075385 | | |
| Ilość | 100 Szt. | | |