

ETA 1180 01 5A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracji
Weidmüller oferuje wyłączniki do integracji naszych złą-
czek bezpiecznikowych z bezpiecznikami samochodowy-
mi o zakresie od 100 mA do 25 A.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Bezpiecznik miniaturowy, 5 A
Nr zam.	1279030000
Typ	ETA 1180 01 5A
GTIN (EAN)	4050118091465
Ilość	5 Szt.

ETA 1180 01 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	52,3 mm	Głębokość (cale)	2,059 inch
Wysokość	24,4 mm	Wysokość (cale)	0,961 inch
Szerokość	8,2 mm	Szerokość (cale)	0,323 inch
Masa netto	10,6 g		

Informacje ogólne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
---------------------	--------------------

Wkładki bezpiecznikowe

Barwny	czarny	Prąd	5 A
Wykonanie	element bezpiecznikowy		

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni	rodzaj montażu	wtykany
---------------------	--------------------	----------------	---------

dane tworzywa

Barwny	czarny
--------	--------

dane znamionowe

Napięcie znamionowe	64 V	Prąd znamionowy	5 A
---------------------	------	-----------------	-----

parametry systemu

Wykonanie	element bezpiecznikowy
-----------	------------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogi	Catalogues in PDF-format