


**CC-H 85/54 GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	ClipCard, Akcesoria, 90 x 58 mm, szary
Nr zam.	<a href="#">1631640002</a>
Typ	CC-H 85/54 GR
GTIN (EAN)	4008190465261
Ilość	20 Szt.

## CC-H 85/54 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	13 mm	Głębokość (cale)	0,512 inch
Wysokość	90 mm	Wysokość (cale)	3,543 inch
Szerokość	58 mm	Szerokość (cale)	2,283 inch
Masa netto	20,9 g		

## Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C
-------------------------------	--------------

## Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	8
Barwny	szary
Halogenki	Nie
Klasa palności wg UL 94	V-2
Liczba oznaczników w kombinacji	1 MultiCard = Akcesoria
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy MultiCard
Szerokość	58 mm
Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C
Zalecane branże	Maszyny
tworzywo	poliamid 66
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C

## Znaczniki urządzeń

Halogenki	Nie
-----------	-----

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Dane projektowe	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**CC-H 85/54 GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria****naturalny**

Opaski kablowe do mocowania kabli oraz oznaczników.

- W szczególności mogą być stosowane do mocowania oznaczników kabli CLI M, SFX, WKM oraz WKS.
- zgodne z IEC 62275: 2006
- Odporny na pękanie poliamid PA 6.6 o klasie palności V2 wg UL-94

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	CB 365/7,5 NC	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1279100000</a>	Opaska kablowa, 7.5 x 365 mm, poliamid 66, 540 N
GTIN (EAN)	4008190104665	
Ilość	100 Szt.	
Typ	CB 360/4,5 NC	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1279000000</a>	Opaska kablowa, 4.5 x 360 mm, poliamid 66, 220 N
GTIN (EAN)	4008190031459	
Ilość	100 Szt.	