

BS 35II KLBUE HOLDER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do gilz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--|
| Wersja | Pałąk zaciskowy, Zastaw mocujący, Stal |
| Nr zam. | 1723800000 |
| Typ | BS 35II KLBUE HOLDER |
| GTIN (EAN) | 4008190377038 |
| Ilość | 10 Szt. |

BS 35II KLBUE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

| | | | |
|-----------|---------|------------------|------------|
| Głębokość | 36,5 mm | Głębokość (cale) | 1,437 inch |
| Wysokość | 35 mm | Wysokość (cale) | 1,378 inch |
| Średnica | 3 mm | Masa netto | 38,5 g |

Temperatury

| | |
|---------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C |
|---------------------------|----------------|

Informacje ogólne

| | | | |
|-------|-------|---------------------|--------------------|
| Szyna | TS 35 | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|-------|-------|---------------------|--------------------|

dalsze dane techniczne

| | | | |
|--|-------------|---------------------|--------------------|
| Rodzaj zamocowania | przykręcany | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
| wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Tak | | |

dane tworzywa

| | | | |
|----------|------|--------|---------|
| tworzywo | Stal | Barwny | srebrny |
|----------|------|--------|---------|

parametry systemu

| | | | |
|-----------|-----------------|-------|-------|
| Wykonanie | Pałąk zaciskowy | Szyna | TS 35 |
|-----------|-----------------|-------|-------|

wymiary

| | | | |
|----------|------|--------------------|---------|
| Średnica | 3 mm | przesunięcie TS 35 | 26,5 mm |
|----------|------|--------------------|---------|

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 | | |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Pobieranie

| | |
|--------------------------|---|
| Dane projektowe | CAD data – STEP |
| Dokumentacja użytkownika | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |
| Broszury | |

Data sporządzenia 7 listopada 2024 03:53:10 CET

Aktualizacja katalogu 26.10.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

BS 35II KLBUE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Wspornik mocowania



Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do gіль izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WSH 6 | Wersja |
| Nr zam. | 1080200000 | Akcesoria, Wspornik szyny, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190965150 | |
| Ilość | 10 Szt. | |
| Typ | WSH 5 | Wersja |
| Nr zam. | 1080100000 | Akcesoria, Wspornik szyny, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190965143 | |
| Ilość | 10 Szt. | |
| Typ | WSH 3/H/N | Wersja |
| Nr zam. | 1715970000 | Akcesoria, Wspornik szyny, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190353100 | |
| Ilość | 10 Szt. | |
| Typ | WSH 1 | Wersja |
| Nr zam. | 1068700000 | Akcesoria, Wspornik szyny, PA 66 GF 30 |
| GTIN (EAN) | 4008190118389 | |
| Ilość | 10 Szt. | |

Stopka montażowa



Stopy montażowe służą do montażu komponentów, których nie można bezpośrednio zaczepić na szynie DIN.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | FM 4/TS35 | Wersja |
| Nr zam. | 0687900000 | Stopa mocująca na szynie mocującej, srebrny, stal, goła, M 4, |
| GTIN (EAN) | 4008190086459 | Szerokość: 14 mm |
| Ilość | 40 Szt. | |