

**HDC-C-HD-B-LWL1.0POF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Światłowody gwarantują przesył bez zakłóceń i oddziaływania wstecznego.

Nowe styki światłowodowe mogą być teraz także używane w ciężkim złączu wtykowym. Ich geometria odpowiada naszym sprawdzonym stykom HD do przyłączania konwencjonalnych przewodów miedzianych. Dlatego można je montować w istniejących złączach wtykowych serii HD a ponadto znajdują też zastosowanie w modułowym systemie ConCept.

Możliwe jest nawet przyłączenie światłowodów i przewodów miedzianych w jednym złączu wtykowym.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Złącza przemysłowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, złącze żeńskie, Przekrój przyłącza przewodu, maks.: 1, toczony, stop miedzi
Nr zam.	<a href="#">1773640000</a>
Typ	HDC-C-HD-B-LWL1.0POF
GTIN (EAN)	4032248142743
Ilość	10 Szt.

## HDC-C-HD-B-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Średnica	3,5 mm	Masa netto	0,9 g
----------	--------	------------	-------

## Informacje ogólne

Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	14 mm	Materiał styku	stop miedzi
Powierzchnia	Srebro	Proces produkcji	toczony
Przekrój przyłącza przewodu	1 mm <sup>2</sup>	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1 mm <sup>2</sup>
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane	Typ	złącze żeńskie
Wersja wkładki	HD, HDD, HQ, MixMate	tworzywo	stop miedzi
Średnica styku Ø pręta	1,6 mm		

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broszury	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## HDC-C-HD-B-LWL1.0POF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki



## HDC-C-HD-B-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Narzędzia do usuwania styków



Firma Weidmüller oferuje szeroki wybór narzędzi do zagniatania, usuwania styków oraz do kabli światłowodowych.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	REMOVAL TOOL HD	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1866730000</a>	Narzędzia, Narzędzie do demontażu styków
GTIN (EAN)	4032248437054	
Ilość	1 Szt.	

## Narzędzia do cięcia



Narzędzia do cięcia przewodów o średnicy zewnętrznej do 8 mm, 12 mm, 14 mm oraz 22 mm. Ostrze o specjalnym kształcie pozwala na cięcie przewodów miedzianych i aluminiowych bez zgniatania oraz przy minimalnym wysiłku. Narzędzia tnące (od KT 8 do KT 22) są również wyposażone w izolację ochronną z certyfikatami badań przeprowadzonych przez VDE i GS do 1000 V zgodnie z normą EN/IEC 60900.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KT 8	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9002650000</a>	narzędzia do cięcia, Obcinaczki na jedną rękę
GTIN (EAN)	4008190020163	
Ilość	1 Szt.	

## HDC-C-HD-B-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## ... do polimerowych kabli światłowodowych (POF)



Narzędzia do zaciskania końcówek i zdejmowania płaszczu do obróbki styków światłowodowych polimerowych włókien światłowodowych (POF)

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	PS LWL/POF	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9020390000</a>	Narzędzia, Tarcza polerska
GTIN (EAN)	4032248300570	
Ilość	1 Szt.	
Typ	AM LWL/POF	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9020360000</a>	Narzędzia, Narzędzie do zdejmowania płaszczu
GTIN (EAN)	4032248300556	
Ilość	1 Szt.	
Typ	PB LWL/POF	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9020400000</a>	Narzędzia, Arkusz do polerowania
GTIN (EAN)	4032248300587	
Ilość	1 Szt.	
Typ	HTX-HDC/POF	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9010950000</a>	Narzędzie do zaciskania terminali, 1mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248331543	
Ilość	1 Szt.	