

ETO CC 15/60 TRANSPAR.**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	ClipCard, Akcesoria, 15 x 60 mm, transparentny
Nr zam.	1880840000
Typ	ETO CC 15/60 TRANSPAR.
GTIN (EAN)	4032248481217
Ilość	10 Szt.

ETO CC 15/60 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	1 mm	Głębokość (cale)	0,039 inch
Wysokość	15 mm	Wysokość (cale)	0,591 inch
Szerokość	60 mm	Szerokość (cale)	2,362 inch
Masa netto	11,1 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C
-------------------------------	--------------

Dane ogólne

Barwny	transparentny
Halogenki	Nie
Ilość na arkusz	57
Klasa palności wg UL 94	V-2
Klej	akrylopolimer ciągły
Liczba oznaczników w kombinacji	1 MultiCard = Akcesoria
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy MultiCard
Szerokość	60 mm
Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C
Zalecane branże	Maszyny
tworzywo	powłoka poliestrowa
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C

Znaczniki urządzeń

Halogenki	Nie
-----------	-----

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--

ETO CC 15/60 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

