

## SCREWTY- M12 F

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Doskonałe narzędzie w każdym z możliwych zastosowań.**

Screwty® jest idealnym narzędziem wielofunkcyjnym do pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajów kabli czujników i elementów wykonawczych. Nawet trudnodostępne wtyki okrągłe stają się osiągalne dzięki użyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokręca i odkręca złącza, bez konieczności użycia dużej siły. Wkrętak Screwty® jest rozwiązaniem unikatowym, a zarazem globalnym, ponieważ pasuje do większości kabli i wtyków innych dostawców (ponad 90 %). Screwty® składa się z rękojeści z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzięki temu można go używać do wszystkich rozmiarów: złączy wtykowych okrągłych M12 i M8, adaptowalnych wtyków i gniazd M12F i M8F, a także wtyków i gniazd M23.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Narzędzie dławnicy kablowej do złącz M12
Nr zam.	<a href="#">1900020000</a>
Typ	SCREWTY- M12 F
GTIN (EAN)	4032248375851
Ilość	1 Szt.
opakowanie	karton

**SCREWTY- M12 F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	38,2 mm	Szerokość (cale)	1,504 inch
Długość	220 mm	Długość (cale)	8,661 inch
Masa netto	147,4 g		

**Dane techniczne**

Opis artykułu	narzędzie do skręcania rozdzielaczy SAI rozm.M12F
---------------	---

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-01-90-90
ECLASS 12.0	21-01-90-90	ECLASS 13.0	21-01-90-90

**Ważna informacja**

Informacje produktowe	W dostarczonym zestawie: <ul style="list-style-type: none"><li>• Uchwyt standardowy 1/4"</li><li>• Mocowanie M12F do konfigurowalnych złączy</li></ul>
-----------------------	--

**Pobieranie**

Dane projektowe	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broszury	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>