

IE-BI-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



światłowodowe wkładki SC do łączników wtykowych

Var.1 / 4 / 14

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wkład SC, wkładka kołnierkowa SCRJ auf 2 SC, Singlemode
Nr zam.	1962870000
Typ	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645060
Ilość	10 Szt.

IE-BI-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	34 mm	Głębokość (cale)	1,339 inch
Wysokość	13,2 mm	Wysokość (cale)	0,52 inch
Szerokość	15,6 mm	Szerokość (cale)	0,614 inch
Masa netto	1,1 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
----------------------------	----------------

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61754-4, IEC 61754-24
--------------------------------	---------------------------

Dane ogólne

Barwny	Budowa	wkładki wtykowe i kołnierzowe przystosowane do obudowy w wariacie 1, 4 i 14
	inne	
Cykle wpinania	Opis artykułu	wkładka kołnierzowa SCRJ auf 2 SC, Singlemode
	1000	
Podstawowy materiał obudowy	Przyłącze 2	SCRJ
Stopień ochrony	Typ włókna	Singlemode
Tłumienność odbiciowa	Tłumienność wtrąciowa	≤ 0,5 dB
złącze 1		
SC		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	GOST Approval PROFINET Manufacturer's Declaration
Dane projektowe	CAD data – STEP
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

Data sporządzenia 25 lipca 2024 08:16:29 CEST

Aktualizacja katalogu 13.07.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

IE-BI-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

