

IE-BH-V01M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

łączniki wtykowe bagnetowe według IEC 61076-3-106
Var.1 (EtherNet/IP) z metalu, obudowa pusta

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Pusta obudowa, obudowa kołnierzowa, wariant 1 zgodny z IEC 61076-3-106, IP67
Nr zam.	1963540000
Typ	IE-BH-V01M
GTIN (EAN)	4032248645633
Ilość	10 Szt.

IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	23,5 mm	Głębokość (cale)	0,925 inch
Wysokość	32 mm	Wysokość (cale)	1,26 inch
Szerokość	32 mm	Szerokość (cale)	1,26 inch
Masa netto	46,6 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
----------------------------	----------------

Dane ogólne

Barwny	inne	Cykle wpinania	750
Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy	Stopień ochrony	IP67
rodzaj montażu	4 wkręty, nakrętka centralna		

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 wariant 1
--------------------------------	---------------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

IE-BH-V01M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Pobieranie**

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	GOST Approval DUXR.E316369
Dane projektowe	CAD data – STEP
Powiadomienie o zmianie produktu	Technical change to Bulkhead Variant 1 (Metal) - EN Technical change to Bulkhead Variant 1 (Metal) - DE 20190724 Technische Änderung zu Flansch Variante 1 (Metall) 20190724 Technische Änderung zu Flansch Variante 1 (Metall) 20190724 Technical change to Bulkhead Variant 1 (Metal)
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Wycięcie montażowe



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

hybryda

Hybrydowe, 10-biegunowe. Wtyki dla złączy wtykowych
Variant 14



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BI-HYB-10P	Wykonanie
Nr zam.	1069010000	Wkładka kołnierzkowa, do wkładki kołnierzkowej, hybryda
GTIN (EAN)	4032248823970	
Ilość	10 Szt.	
Typ	IE-BIC-HYB-P-O,5-300	Wykonanie
Nr zam.	1096150000	Styk zaciskany, do wkładki kołnierzkowej, hybryda
GTIN (EAN)	4032248869114	
Ilość	300 Szt.	

RJ45



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BI-RJ45-C	Wykonanie
Nr zam.	1962840000	Wkładka z gniazdem RJ45, wkładka kołnierzkowa złącze rozłączne
GTIN (EAN)	4032248645046	
Ilość	10 Szt.	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Wykonanie
Nr zam.	1963830000	Wkładka z gniazdem RJ45, Złącze do dolnej części obudowy, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Ilość	10 Szt.	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Wykonanie
Nr zam.	1962850000	Wkładka z gniazdem RJ45, Złącze do dolnej części obudowy, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Ilość	10 Szt.	

IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Wykonanie
Nr zam.	1963840000	Wkładka z gniazdem RJ45, Złącze do dolnej części obudowy,
GTIN (EAN)	4032248651894	TIA-568B
Ilość	10 Szt.	

LWL-SC

światłowodowe wkładki SC do łączników wtykowych
Var.1 / 4 / 14



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	Wykonanie
Nr zam.	1964430000	Wkład SC, wkładka kołnierzkowa SCRJ auf 2 SC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248649044	
Ilość	10 Szt.	
Typ	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	Wykonanie
Nr zam.	1962870000	Wkład SC, wkładka kołnierzkowa SCRJ auf 2 SC, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248645060	
Ilość	10 Szt.	

USB



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BI-USB-A	Wykonanie
Nr zam.	1019570000	Wkład USB, wkładka kołnierzkowa, Typ A
GTIN (EAN)	4032248731602	
Ilość	10 Szt.	

IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Zaślepki przeciwkurzowe



Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i zabrudzeniami.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BP-V01P	Wykonanie
Nr zam.	1965700000	zaślepka ochronna obudowy kołnierzowej
GTIN (EAN)	4032248653928	
Ilość	10 Szt.	

LWL-LC



światłowodowe wkładki LC do łączników wtykowych
Var.1 / 4 / 14

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BI-LCD-MM-C	Wykonanie
Nr zam.	1964420000	Wkład LC, wkładka kołnierzowa LC-Duplex, Multimode
GTIN (EAN)	4032248649037	
Ilość	10 Szt.	

Typ	IE-BI-LCD-SM-C	Wykonanie
Nr zam.	1962880000	Wkład LC, wkładka kołnierzowa LC-Duplex, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248645077	
Ilość	10 Szt.	