

KCMA-32-400-5A-5VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Przekładniki prądowe umożliwiające modernizację

Funkcje:

- szczególnie nadaje się do użytku w trudno dostępnych miejscach
- brak konieczności rozcinania przewodów pierwotnych
- Rozwijanie przekładnika prądowego bez użycia dodatkowych narzędzi

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Prąd pierwotny: 400 A, Prąd wtórny maks.: 5 A, Obciążenie wtórne: 5 VA, klasa dokładności: 1, Przekładnik prądowy z rdzeniem rozdzielonym
Nr zam.	2420730000
Typ	KCMA-32-400-5A-5VA-1
GTIN (EAN)	4050118429046
Ilość	1 Szt.
Producent	MBS AG

Data sporządzenia 6 czerwca 2024 11:40:31 CEST

Aktualizacja katalogu 01.06.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

KCMA-32-400-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	90 mm	Głębokość (cale)	3,543 inch
Wysokość	96,4 mm	Wysokość (cale)	3,795 inch
Szerokość	59,2 mm	Szerokość (cale)	2,331 inch
Masa netto	382 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	-5 °C...50 °C
---------------------------	----------------	----------------------------	---------------

Właściwości elektryczne

Obciążenie wtórne	5 VA	Prąd pierwotny	400 A
Prąd wtórny	0...5 A	klasa dokładności	1

Wymiary przewodów pod napięciem

rodzaj przewodu	Tylko przewodniki z izolacją	Przewodnik okrągły	32,5 mm
Miejsce instalacji	Do zastosowania we-wnętrz pomieszczeń		

Właściwości techniczne

Ciepły prąd znamionowy ciągły $I_{ciepły}$	$1,2 \times I_{znam.}$	Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Długość kabla	0,5 m	Klasa izolacji	E
Stopień ochrony	IP20		

Koordynacja izolacji

klasa dokładności	1	standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012
-------------------	---	----------	--------------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	instruction sheet german.pdf
Katalogi	Catalogues in PDF-format

KCMA-32-400-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

