


CC-H 85/54 BG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ogólne dane zamówieniowe**

| | |
|------------|--|
| Wersja | ClipCard, Akcesoria, 90 x 58 mm, Ciemnobieżowy |
| Nr zam. | 1631640003 |
| Typ | CC-H 85/54 BG |
| GTIN (EAN) | 4008190465292 |
| Ilość | 20 Szt. |

CC-H 85/54 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

| | | | |
|------------|---------|------------------|------------|
| Głębokość | 13 mm | Głębokość (cale) | 0,512 inch |
| Wysokość | 90 mm | Wysokość (cale) | 3,543 inch |
| Szerokość | 58 mm | Szerokość (cale) | 2,283 inch |
| Masa netto | 25,15 g | | |

Temperatury

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C |
|-------------------------------|--------------|

Dane ogólne

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Barwny | Ciemnobeżowy |
| Halogenki | Nie |
| Klasa palności wg UL 94 | V-2 |
| Liczba oznaczników w kombinacji | 1 MultiCard = Akcesoria |
| Liczba oznaczników w opakowaniu | forma dostawy MultiCard |
| Szerokość | 58 mm |
| Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C |
| Zalecane branże | Maszyny |
| tworzywo | poliamid 66 |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C |
| zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C |

Znaczniki urządzeń

| | |
|-----------|-----|
| Halogenki | Nie |
|-----------|-----|

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Pobieranie

| | |
|-----------------|--|
| Dane projektowe | CAD data – STEP |
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |

CC-H 85/54 BG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****naturalny**

Opaski kablowe do mocowania kabli oraz oznaczników.

- W szczególności mogą być stosowane do mocowania oznaczników kabli CLI M, SFX, WKM oraz WKS.
- zgodne z IEC 62275: 2006
- Odporny na pękanie poliamid PA 6.6 o klasie palności V2 wg UL-94

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | CB 365/7,5 NC | Wersja |
| Nr zam. | 1279100000 | Opaska kablowa, 7.5 x 365 mm, poliamid 66, 540 N |
| GTIN (EAN) | 4008190104665 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | CB 360/4,5 NC | Wersja |
| Nr zam. | 1279000000 | Opaska kablowa, 4.5 x 360 mm, poliamid 66, 220 N |
| GTIN (EAN) | 4008190031459 | |
| Ilość | 100 Szt. | |