

**HDC XX6A02 MMSRJ45-0150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Kompaktowe**

Nowy dwubiegunowy moduł magistrali jest wyjątkowo kompaktowy i może pomieścić wkładki z interfejsem megabitowym oraz gigabitowym. Do jednego modułu można podłączyć 2 kable gigabitowe Cat 6A (10 gigabitów).

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	
Nr zam.	<a href="#">2503730150</a>
Typ	HDC XX6A02 MMSRJ45-0150
GTIN (EAN)	4050118522723
Ilość	1 Szt.

## HDC XX6A02 MMSRJ45-0150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Masa netto	0,001 g
------------	---------

## Temperatury

Temperatura graniczna	-30 °C ... 90 °C
-----------------------	------------------

## Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla	1,5 m		
Ekranowane	Tak		
Halogenki	bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-1		
Kodowanie kolorami	biały / pomarańczowy, pomarańczowy, biały / zielony, zielony, biały / brązowy, brązowy, biały / niebieski, niebieski		
Materiał płaszczu	PUR		
izolacja	PE, spieniony		
kolor płaszczu	zielony		
Średnica zewnętrzna	6.4 mm ± 0.3		
Średnica zewnętrzna	Średnica	6,4 mm	
	Znaki	±	
	Tolerancja	0,3	

## Dane ogólne

Cykle wpinania	≥ 100	Długość kabla	1,5 m
Kategoria	Cat. 6A	Liczba biegunów	8
Powierzchnia styku	Au (złoto)	Prąd znamionowy	0,5 A
Stopień zanieczyszczenia	2	Szybkość przesyłania danych	10 Gbps, 10 Gb/s
Typ	złącze męskie	Wersja przeciwna	Męskie, prosty, RJ45
Wersja strony modułu	Męskie	Wytrzymałość izolacji	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
kodowanie	Kodowanie X	napięcie znamionowe	50 V

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-07	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-07	ECLASS 11.0	27-06-03-07
ECLASS 12.0	27-06-03-07	ECLASS 13.0	27-06-03-07

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--