

**KLBUE CO 1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu****Ekranowanie i uziemienie**

Nasze zaciski do uziemienia i ekranowania są nowatorskim rozwiązaniem i umożliwiają skuteczne zabezpieczenie zarówno osób, jak i wyposażenia przed wystąpieniem zakłóceń takich jak pola elektryczne i magnetyczne. Szeroki wybór akcesoriów uzupełnia naszą ofertę.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Pałak zaciskowy, Pałak zaciskowy, Stal
Nr zam.	<a href="#">1753311001</a>
Typ	KLBUE CO 1
GTIN (EAN)	4032248064427
Ilość	10 Szt.

## KLBUE CO 1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	32 mm	Głębokość (cale)	1,26 inch
Wysokość	18 mm	Wysokość (cale)	0,709 inch
Szerokość	13,2 mm	Szerokość (cale)	0,52 inch
Wymiar mocowania szerokość	12 mm	Masa netto	11,9 g

## Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C
---------------------------	----------------

## Informacje ogólne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni, Szyna zbiorcza
---------------------	------------------------------------

## dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	wciskany	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni, Szyna zbiorcza
wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie		

## dane tworzywa

tworzywo	Stal	Barwny	srebrny
----------	------	--------	---------

## parametry systemu

Wykonanie	do przyłącza ekranowanego
-----------	---------------------------

## przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Średnica kabla, maks.	10 mm	Średnica kabla, min.	3 mm
-----------------------	-------	----------------------	------

## wymiary

Raster w mm (P)	18 mm
-----------------	-------

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## KLBUE CO 1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

Dane projektowe	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dane projektowe	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">Beipackzettel_KLBUE.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broszury	

## KLBUE CO 1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Wspornik mocowania



Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do gilz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	WSH 1	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1068700000</a>	Akcesoria, Wspornik szyny, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Ilość	10 Szt.	
Typ	WSH 6	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1080200000</a>	Akcesoria, Wspornik szyny, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
Ilość	10 Szt.	
Typ	WSH 5	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1080100000</a>	Akcesoria, Wspornik szyny, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
Ilość	10 Szt.	
Typ	WSH 3/H/N	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1715970000</a>	Akcesoria, Wspornik szyny, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Ilość	10 Szt.	

## Szyny kątowe



Szyny zbiorcze umożliwiają podłączenie dużej liczby przewodów na niewielkiej przestrzeni. Ponadto możliwa jest integracja z naszymi złączkami w instalacjach budynkowych, alternatywnie szyny zbiorcze mogą służyć jako wspornik ekranu przewodów.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	WSH 4 MT	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1079900000</a>	Akcesoria, Wspornik szyny, metal
GTIN (EAN)	4008190379254	
Ilość	10 Szt.	
Typ	SMSE WSH U1 MT	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1083900000</a>	Akcesoria, Szyna zbiorcza, stal ocynkowana
GTIN (EAN)	4008190065515	
Ilość	10 Szt.	

## KLBUE CO 1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Miedź



Miedź ma najlepszą przewodność elektryczną spośród wszystkich stosowanych metali, co skutkuje najwyższą odpornością na zwarcia. Dzięki temu szyna zbiorcza wykonana z miedzi jest najczęściej stosowaną wersją.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">0348900000</a>	Szyna Bus (terminal)
GTIN (EAN)	4008190024802	
Ilość	1 m	

## Zestaw



Szyny zbiorcze umożliwiają podłączenie dużej liczby przewodów na niewielkiej przestrzeni. Ponadto możliwa jest integracja z naszymi złączkami w instalacjach budynkowych, alternatywnie szyny zbiorcze mogą służyć jako wspornik ekranu przewodów.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	WSH 18 MT	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1083100000</a>	Akcesoria, Wspornik szyny, metal
GTIN (EAN)	4008190053246	
Ilość	10 Szt.	
Typ	WSH 19 MT	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1083200000</a>	Akcesoria, Wspornik szyny, metal
GTIN (EAN)	4008190059538	
Ilość	10 Szt.	