

IE-FC-IP-PWB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	FrontCom, Płytki wkładki, nieekranowane, 1x zasilanie
Nr zam.	2548060000
Typ	IE-FC-IP-PWB
GTIN (EAN)	4050118557596
Ilość	1 Szt.

IE-FC-IP-PWB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Wysokość	19,5 mm	Wysokość (cale)	0,768 inch
Szerokość	51,5 mm	Szerokość (cale)	2,028 inch
Długość	90,5 mm	Długość (cale)	3,563 inch
Masa netto	14,825 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70
----------------------------	-------------

Wkładki

Wkład złącza zasilania duży	1
-----------------------------	---

Dane ogólne

Materiał	Poliwęglan (PC)	Rodzaj produktu	Płytki wkładki, nieekranowane
----------	-----------------	-----------------	-------------------------------

Standardy ogólne

Nr certyfikatu (CSA)	2000039-80039714	Nr certyfikatu (cURus)	E223801
----------------------	------------------	------------------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ECLASS 9.0	27-18-28-06	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-06	ECLASS 11.0	27-18-28-06
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus)	E223801

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Dokumentacja użytkownika	Designation key / Type key
Katalogi	Catalogues in PDF-format

IE-FC-IP-PWB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Wkrętaki z końcówką płaską



Wkrętak do śrub rowkowych z końcówką okrągłą, SD DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO 2380/1, końcówka Chrom Top, rękojeść SoftFinish

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SDS 0.4X2.5X75	Wykonanie
Nr zam.	9009030000	Wkrętak, Wkrętak
GTIN (EAN)	4032248266944	
Ilość	1 Szt.	

neutralna



ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

- Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask
- Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową
- Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Wykonanie
Nr zam.	1736181044	ESG, Oznaczniki urządzeń x 20 mm, PA 66, Barwny: biały, wtykowy
GTIN (EAN)	4008190985950	
Ilość	200 Szt.	

IE-FC-IP-PWB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Akcesoria do FrontCom Vario



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-FC-PWPC	Wykonanie
Nr zam.	1450820000	FrontCom, Zabezpieczone przed dotknięciem
GTIN (EAN)	4050118255584	
Ilość	1 Szt.	

Gniazda zasilające



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-FCI-PWB-FR-OR	Wykonanie
Nr zam.	2007230000	FrontCom, Wkład złącza zasilania duży, Typ E, Złącze żeńskie, FR, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4050118392135	
Ilość	1 Szt.	
Typ	IE-FCI-PWB-IND	Wykonanie
Nr zam.	2500710000	FrontCom, Wkład złącza zasilania duży, Typ D, Złącze żeńskie, IN
GTIN (EAN)	4050118526745	
Ilość	1 Szt.	
Typ	IE-FCI-PWB-DE	Wykonanie
Nr zam.	1450730000	FrontCom, Wkład złącza zasilania duży, Typ F, Złącze żeńskie, DE
GTIN (EAN)	4050118255546	
Ilość	1 Szt.	
Typ	IE-FCI-PWB-AU	Wykonanie
Nr zam.	1450830000	FrontCom, Wkład złącza zasilania duży, Typ I, Złącze żeńskie, AU, 15 A
GTIN (EAN)	4050118255591	
Ilość	1 Szt.	
Typ	IE-FCI-PWB-AU-10A	Wykonanie
Nr zam.	1546590000	FrontCom, Wkład złącza zasilania duży, Typ I, Złącze żeńskie, AU, 10 A
GTIN (EAN)	4050118351842	
Ilość	1 Szt.	

IE-FC-IP-PWB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	IE-FCI-PWB-FR/B/CZ	Wykonanie
Nr zam.	2426700000	FrontCom, Wkład złącza zasilania duży, Typ E, Złącze żeńskie, FR, CZ
GTIN (EAN)	4050118435139	
Ilość	1 Szt.	
Typ	IE-FCI-PWB-FR	Wykonanie
Nr zam.	1450750000	FrontCom, Wkład złącza zasilania duży, Typ E, Złącze żeńskie, FR
GTIN (EAN)	4050118255706	
Ilość	1 Szt.	
Typ	IE-FCI-PWB-ISR	Wykonanie
Nr zam.	2531060000	FrontCom, Wkład złącza zasilania duży, Typ H, listwa z gniazdami, ISR
GTIN (EAN)	4050118541175	
Ilość	1 Szt.	
Typ	IE-FCI-PWB-CN	Wykonanie
Nr zam.	1450790000	FrontCom, Wkład złącza zasilania duży, Typ I, Złącze żeńskie, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
Ilość	1 Szt.	
Typ	IE-FCI-PWB-GB	Wykonanie
Nr zam.	1450770000	FrontCom, Wkład złącza zasilania duży, Typ G, Złącze żeńskie, GB
GTIN (EAN)	4050118255577	
Ilość	1 Szt.	
Typ	IE-FCI-PWS-IT	Wykonanie
Nr zam.	1450810000	FrontCom, Wkład złącza zasilania mały, Typ L, Złącze żeńskie, IT, EU
GTIN (EAN)	4050118255720	
Ilość	1 Szt.	
Typ	IE-FCI-PWB-CH	Wykonanie
Nr zam.	1450780000	FrontCom, Wkład złącza zasilania duży, Typ J, Złącze żeńskie, CH
GTIN (EAN)	4050118255553	
Ilość	1 Szt.	