

**BZT 1 ZA WS 10/5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu**

Uchwyty oznaczników oferują możliwość dodatkowego montażu standardowych oznaczników o rozstawie 5 lub 5,1 mm. Uchwyty kątowe mogą być opcjonalnie łączone zatrzaskowo i mogą być montowane we wszystkich standardowych kanałach znakowania modułowych listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujące typy oznaczników można znaleźć w odpowiednich akcesoriach uchwytu oznacznika.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
Nr zam.	<a href="#">1805520000</a>
Typ	BZT 1 ZA WS 10/5
GTIN (EAN)	4032248270248
Ilość	100 Szt.

## BZT 1 ZA WS 10/5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	11,7 mm	Głębokość (cale)	0,461 inch
Wysokość	7,55 mm	Wysokość (cale)	0,297 inch
Szerokość	5,07 mm	Szerokość (cale)	0,2 inch
Masa netto	0,224 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...100 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min.	-40 °C	długotrwała temperatura użytkowa, maks.	100 °C

## Dane ogólne

Barwny	Ciemnobeżowy	Klasa palności wg UL 94	V-2
Szerokość	5,07 mm	Wykonanie	do zacisków
tworzywo	poliamid 66	zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C		

## Znaczniki złącz

Raster w mm (P)	5 mm
-----------------	------

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Dane projektowe	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broszury	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>