

KSW 2.5 EL WS 50M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Paski oznaczników KSW służą do oznaczania wielobiegowych wtyków do płytek drukowanych. Użytkownicy mogą zadrukowywać je indywidualnie dowolnie wybierając raster.

- Etykiety odporne na rozmazywanie
- Taśmy o szerokości 2,5 mm i 4 mm
- Wystarczy przykleić i gotowe
- Optymalna przyczepność
- Niezawierające PCV

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	KSW, Znakowanie zacisków, 2.5 x , Raster w mm (P): 2.50 Weidmueller, biały
Nr zam.	1812660000
Typ	KSW 2.5 EL WS 50M
GTIN (EAN)	4032248296064
Ilość	50 m

KSW 2.5 EL WS 50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Wysokość	2,5 mm	Wysokość (cale)	0,098 inch
Długość	50 000 mm	Długość (cale)	1 968,5 inch
Masa netto	15,827 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	150 °C
-------------------------------	--------

Dane ogólne

Aplikacja / producent	Weidmueller	Barwny	biały
Drukowanie	Neutralny	Długość	50 000 mm
Halogenki	Nie	Ilość na arkusz	20
Klej	Akrylat	Nadrukowane znaki	bez
Orientacja nadruku	poziome i pionowe	Rodzaj nadruku	neutralna
Zakres temperatury stosowania	150 °C	tworzywo	poliester, bez PVC
zakres temperatur roboczych, maks.	150 °C		

Znaczniki urządzeń

Halogenki	Nie
-----------	-----

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--

KSW 2.5 EL WS 50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

