

**EASYCRIMP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Po odizolowaniu końcówka przewodu może zostać zagnieciona z odpowiednim terminalem lub tulejką na żyłę. Zagniatanie jest pewnym sposobem łączenia przewodu z terminalem i w dużym stopniu wyparło metodę lutowania. Zagniatanie oznacza tworzenie jednolitego, nierozłącznego połączenia pomiędzy przewodem i elementem złącza. Połączenie można uzyskać wyłącznie dzięki precyzyjnym narzędziom wysokiej jakości. W rezultacie uzyskuje się połączenie pewne i niezawodne pod względem elektrycznym i mechanicznym. Weidmüller oferuje szeroką gamę produktów w zakresie narzędzi do zagniatania. Zintegrowane blokady z możliwością odryglowania zapewniają optymalną jakość obróbki. Połączenia zaciskowe, które uzyskuje się za pomocą narzędzi Weidmüller są zgodne z międzynarodowymi normami i przepisami.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie

Nr zam. [2000360000](#)

Typ EASYCRIMP

GTIN (EAN) 4050118394528

Ilość 1 Szt.

**EASYCRIMP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Głębokość	125 mm	Głębokość (cale)	4,921 inch
Wysokość	255 mm	Wysokość (cale)	10,039 inch
Szerokość	230 mm	Szerokość (cale)	9,055 inch
Masa netto	5 000 g		

**dane narzędzia do zagniatania**

Skok dźwigni maks.	230 mm	Skok dźwigni min.	140 mm
Szerokość uchwytu maks.	28 mm	Szerokość uchwytu maks.	22 mm
Uchwyt mocujący maks.	68 mm	Uchwyt mocujący min.	35 mm
Wysokość uchwytu min.	12 mm	napęd	mechaniczne

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

**Pobieranie**Katalogi [Catalogues in PDF-format](#)

## EASYCRIMP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

